

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med glasdør, med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, DryPlus og overvågning af ledningsevne.



- Kapacitet/fyldning, fx 44 hånd- og vinkelstykker el. 44 spytsugere
- Kapacitet/fyldning, fx 8 DIN-sikurve eller 48 GYN-spekula
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmsovervågning
- Maksimal betjeningskomfort med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay
- Effektiv varmluftstørring – DryPlus
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.

EAN: 4002516884996 / Materiale nummer: 12800320 /
Gammelt materiale nummer: 6286C262NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, bredt, med låg
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Glasdør	•
Kan underbygges	•
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk døråbning	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til hospitaler	•
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Egnet til dyrlægepraksisser	•
Velegnet til fodplejeklinikker	•
Kapacitet	
DIN-siskåle pr. fyldning [antal]	8
GYN-spekula pr. fyldning [antal]	48
MIC-sæt pr. fyldning [antal]	1-2
Oftalmologi-sæt pr. fyldning [antal]	8
AN-sæt pr. fyldning [antal]	2-3
OP-sko pr. fyldning [antal]	28
Kirurgiske spytsugere pr. vask [antal]	44
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	44
Hånd- og vinkelstykker pr. fyldning [antal]	44
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Q _{max} i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	40
Testede driftstimer	15000
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	19
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93
Miele Move	
Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Miele MOVE MedDent+ (ekstra)	•
Styring	
Styringsvariant	M Touch Flex
Godkendelse af vask direkte via displayet	•
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	24
Frie programpladser [antal]	5
AO-værdi-styring	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med glasdør, med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, DryPlus og overvågning af ledningsevne.



EAN: 4002516884996 / Materiale nummer: 12800320 /

Gammelt materiale nummer: 6286C262NWE

Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendigt mål, nettobredde i mm	898
Udvendigt mål, nettodybde i mm	700
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	100
Tørreaggregat	
Integreret tørreaggregat	•
Blæser i kW	0,30
Varmeelement i kW	2,20
Luftydelse i m ³ /h	60
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (iht. DIN EN 1822) i %	99,99
Levetid, HEPA-filter i timer	200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1095
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1200
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	800

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med glasdør,
med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, DryPlus og overvågning af ledningsevne.

EAN: 4002516884996 / Materiale nummer: 12800320 /

Gammelt materiale nummer: 6286C262NWE

Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	474
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	133
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220

Programmer

Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4si	•
Vario TD Instr 6si	•
Vario TD Instr 8si	•
Vario TD beholder	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH +	•
Vario TD ØNH Optik	•
Oftalmologi	•
Oftal-bakke A207	•
Sutteflasker	•
OP-sko	•
Rotationsgoods	•
Universal	•
Skyl med koldt vand	•

Udstyr

1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel	•
Ekstra integreret doseringspumpe 5-10 l (ekstraudstyr)	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)	•
Praktisk sugelanse DC5	•
Ekstra, integrerbare doseringspumper (ekstra)	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Ledningsevнемåling	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning af rengøringsbeholder	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
DryPlus	•
Saltbeholder i bunden af rengøringsbeholderen	•
Optisk interface til Mele Service	•
Indstillingsmulighed til proceskemikalier (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Laserteknologi muliggør spaltefrit svejset rengøringsbeholder	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med glasdør, med AD-vandtilslutning, dosering af flydende midler, DryPlus og overvågning af ledningsevne.



EAN: 4002516884996 / Materiale nummer: 12800320 /

Gammelt materiale nummer: 6286C262NWE

Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
EU-medicinproduktklasse IIb	•