

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker med dosering af flydende midler, DryPlus varmlufttørring og overvågningspakke.



- Kapacitet/fyldning 6 røgdykkermasker og 6 lungeautomater
- Cirkulationspumpe med varmelegeme og variabelt omdrejningstal
- Sikkerhed gennem kontrol – spuletryk- og spulearmovervågning
- Effektiv varmlufttørring – DryPlus
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi.
- Kraftigt opvaskesystem og specifikke programmer

EAN: 4002516885054 / Materiale nummer: 12800380 /
Gammelt materiale nummer: 62869384NWE

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Fritstående produkt til underbygning, smalt
Range	ExpertLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Rustfrit stål
Låg	Rustfrit stål
Kan underbygges	•
Antal niveauer	2
AutoClose – Automatisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•

Anvendelse

Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
---	---

Kapacitet

Røgdykkermasker og lungeautomater [antal]	6
Røgdykkermasker [antal]	6
Lungeautomater [antal]	12
Holder til rygskjold [antal]	1

Effektdata

Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	145,00
Korteste programtid i min.	28
Testede driftstimer	15000
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93

Miele Move

Miele MOVE Connect (ekstra)	•
-----------------------------	---

Styring

Styringsvariant	M Touch Flex
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	9
Frie programpladser [antal]	5
Resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•

Standard eltilslutning

Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90

Mulig spændingsvariant 1

Elttilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker med dosering af flydende midler, DryPlus varmlufttørring og overvågningspakke.



EAN: 4002516885054 / Materiale nummer: 12800380 /
Gammelt materiale nummer: 62869384NWE

Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
VEP-pumpe til AD-vand (ekstra tilbehør)	•
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	520
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	530
Nettovægt i kg	81
Tørreaggregat	
Integreret tørreaggregat	•
Blæser i kW	0,30
Varmeelement i kW	2,20
Luftydelse i m ³ /h	60
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (iht. DIN EN 1822) i %	99,95
Levetid, HEPA-filter i timer	200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	5,40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Rengøringsbeholder, overkurvs dybde i mm	523
Rengøringsbeholder, underkurvs dybde i mm	520
Bruttovægt i kg	90
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Programmer	
Skyl med koldt vand	•
Reaktivering	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Udstyr	
1 dør-doseringsanlæg til afspændingsmiddel	•
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Rengørings- og desinfektionsmaskine til genbehandling af røgdykkermasker med dosering af flydende midler, DryPlus varmlufttørring og overvågningspakke.



EAN: 4002516885054 / Materiale nummer: 12800380 /

Gammelt materiale nummer: 62869384NWE

Ekstra integreret doseringspumpe 5-10 l (ekstraudstyr)	•
Sugelanse til 10-20 l dunke (ekstraudstyr)	•
DS10 Flex-sugelanse	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning af rengøringsbeholder	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
DryPlus	•
Saltbeholder i døren	•
Optisk interface til Miele Service	•
Laserteknologi muliggør spaltefrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304)	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Eksternt doseringsmodul	•
Normer og godkendelser	
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)	•
IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•