

KFN 7774 B

Køle-/fryseskab, indbygning

optimal opbevaring med PerfectFresh Active, DynaCool og NoFrost.



- Individuel højdejustering af dørhylde
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool



EAN: 4002516895312 / Materiale nummer: 12819470 /

Gammelt materiale nummer: 38777406EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	FlexiLight 2,0
Belysning i frysezone	LED
Lys ventilator	•
Belyst kølesystem	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Aktiv befugtning af øverste skuffe	•
Finindstilling indvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
Superkøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Deraf belyst	2
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Tør bagvæg	CleanSteel
Antal indvendige dørstativ til konserver	1
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	2
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
heraf med udtræk	2

KFN 7774 B

Køle-/fryseskab, indbygning

optimal opbevaring med PerfectFresh Active, DynaCool og NoFrost.



EAN: 4002516895312 / Materiale nummer: 12819470 /


Gammelt materiale nummer: 38777406EU1

Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Energiforbrug pr. år i kWh	131,77
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,36
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	73,6
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørrfrontvægt køledel i kg	18
Maks. dørrfrontvægt frysedel i kg	12
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	175
Heraf PerfectFresh-zone i liter	71
4-stjernet fryseboks	70
Nettokapacitet i alt i l	245
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	6,00
Lydniveaunklasse (A-D)	A
Lydniveau i dB(A) re1pW	29
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•
Isterningbakke	•


KFN 7774 B

Køle-/fryseskab, indbygning


optimal opbevaring med PerfectFresh Active, DynaCool og NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in (footnote*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side view (installation drawings)