

K 7777 B

Køleskab til indbygning
med FlexiLight 2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fugtning til optimal friskhed.



- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde
- Ingen synlig kondens takket være tør CleanSteel-bagvæg



EAN: 4002516895336 / Materiale nummer: 12819500 /
Gammelt materiale nummer: 36777702EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	FlexiLight 2,0
Lys ventilator	•
Belyst kølesystem	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Aktiv befugtning af øverste skuffe	•
Finindstilling indvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-mode	•
Holiday-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	7
Heraf delbare hylder (FlexiBoard)	1
Deraf belyst	4
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Tør bagvæg	CleanSteel
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Energiforbrug pr. år i kWh	79,57
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,21
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

K 7777 B

Køleskab til indbygning

med FlexiLight 2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fugtning til optimal friskhed.




EAN: 4002516895336 / Materiale nummer: 12819500 /
Gammelt materiale nummer: 36777702EU1

Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vægt i kg	72,7
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	296
Heraf PerfectFresh-zone i liter	98
Svalerum i liter	296
Nettokapacitet i alt i l	296
Lydniveaunklasse (A-D)	A
Lydniveau i dB(A) re1pW	29
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•


K 7777 B

Køleskab til indbygning


med FlexiLight 2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fugtning til optimal friskhed.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)