

DAE 1530 Indsatsemhætte med EasySwitch-styring til bekvem betjening



- Fuldintegrerbar med en bredde på 532 mm
- Stærk – 415 m³/h på højeste trin
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover



EAN: 4002516912057 / Materiale nummer: 12821040 /
Gammelt materiale nummer: 28E1530SNER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	rustfrit stål
Konstruktion	
Indsatsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 150,DUU 151
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Betjeningsknapper	EasySwitch
Sugeeffekttrin (antal uden intensivtrin)	3
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	72,2
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Klasse for fedtudskilningsniveauet	B
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfilter i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	360 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Antal ventilatorer	1
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	315
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse på boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	48,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	65,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	51,0

DAE 1530
Indsatsemhætte
med EasySwitch-styring til bekvem betjening



EAN: 4002516912057 / Materiale nummer: 12821040 /
Gammelt materiale nummer: 28E1530SNER

Recirkulation

Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	200
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	295
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	630
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	395
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	71,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	59,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	45,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Tekniske data

Emfangets bredde i mm	532
Emfangets højde i mm	50
Emfangets dybde i mm	372
Nettovægt i kg	9,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri bag på	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150

Medfølgende tilbehør


Tilbageslagsklap

•

DAE 1530

Indsatsemhætte

med EasySwitch-styring til bekvem betjening



DAE1530, DAE1535 Installation drawing