

H 7464 BP CulinArt

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home



EAN: 4002516919025 / Materiale nummer: 12821660 /
Gammelt materiale nummer: 22746405NER

Konstruktion og design	
VitroLine	•
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Design	
Farve	Pearlbeige
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•

H 7464 BP CulinArt

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516919025 / Materiale nummer: 12821660 /

Gammelt materiale nummer: 22746405NER

Individuelle indstillinger

•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	20
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20

Plejekomfort

Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•

Damp teknologi/vandforsyning

Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•

Sikkerhed

Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•

Tekniske data

Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16

H 7464 BP CulinArt
Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.




EAN: 4002516919025 / Materiale nummer: 12821660 /
Gammelt materiale nummer: 22746405NER

Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □ □□, □□□□, □□□


H 7464 BP CulinArt

Ovn


i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings