

G 5633 SCU Active E

Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Mere fleksibilitet og plads til dit service – højdejusterbar overkurv
- Praktisk, gode resultater og perfekt til hverdagsbrug – ExtraComfort kurve



EAN: 4002516908623 / Materiale nummer: 12852530 /
Gammelt materiale nummer: 21563336NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Brillanthvid
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Gul
Komfort	
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,2
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,30
ECO-programmets varighed i minutter	258
Lydniveaunklasse	C
Lydniveau i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	Bestikbakke
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14

G 5633 SCU Active E
Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.




EAN: 4002516908623 / Materiale nummer: 12852530 /
Gammelt materiale nummer: 21563336NER

Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	44,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslangens længde i m	1,50
Vandaflobsslangens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Medfølgende tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk)	•
Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris	•

G 5633 SCU Active E

Opvaskemaskine til underbygning
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)