

## G 5832 SCU Active Plus S

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Optimal pladsudnyttelse – 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Friskvandsopvaskemaskiner – så lavt som 6.0 l vandforbrug i automatikprogrammet
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve
- Bestikbakke eller kurv? Begge! Valget er dit, takket være den ekstra bestikkurv



EAN: 4002516908746 / Materiale nummer: 12852650 /

Gammelt materiale nummer: 21583236NER

| <b>Konstruktion</b>                                   |                            |
|---|----------------------------|
| Opvaskemaskine til underbygning                       | •                          |
| 60 cm bred opvaskemaskine                             | •                          |
| <b>Design</b>   |                            |
| Betjeningspanelets farve                              | Brillanthvid               |
| Betjeningspanel                                       | Lige panel                 |
| Betjeningsart   | Programvælger              |
| Display   | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve  | Hvid                       |
| <b>Komfort</b>  |                            |
| Angivelse af resttid                                  | •                          |
| Startforvalg op til 24 timer                          | •                          |
| Funktionskontrol                                      | Display                    |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                            |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | A                          |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra            | 6,0                        |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter     | 8,2                        |
| Energiforbrug på program ECO i kWh                    | 0,54                       |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 54                         |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,30                       |
| ECO-programmets varighed i minutter                   | 258                        |
| Lydniveaunklasse                                      | B                          |
| Lydniveau i dB(A)                                     | 43                         |
| EcoPower-teknologi                                    | •                          |
| Godkendt hygiejne                                     | •                          |
| ThermoSpare®  | •                          |
| Halv fyldning   | •                          |
| <b>Resultat</b>                                       |                            |
| Friskvandsopvaskemaskine                              | •                          |
| AutoOpen-tørring                                      | •                          |
| BrilliantGlassCare                                    | •                          |
| <b>Opvaskeprogrammer</b>                              |                            |
| QuickPowerWash  | •                          |
| ECO   | •                          |
| Automatic   | •                          |
| Intensiv 75°C   | •                          |
| Automatic skåne                                       | •                          |
| <b>Tilvalg</b>  |                            |
| Ekspres   | •                          |
| Opvask Plus   | •                          |
| Ekstra tørt   | •                          |
| <b>Kurvedesign</b>                                    |                            |
| Bestikplacering                                       | 3D MultiFlex-bakke         |
| Ekstra bestikkurv                                     | •                          |
| FlexCare-klaphylde                                    | 1                          |
| Kurvedesign   | Comfort                    |
| Antal kuverter  | 14                         |

## G 5832 SCU Active Plus S

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516908746 / Materiale nummer: 12852650 /

Gammelt materiale nummer: 21583236NER

### Sikkerhed

Waterproof-system

•

Børnesikring

•

### Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

570

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

805

Maskindybde i mm

570

Maskindybde i cm ved åben dør

116,5

Nettovægt i kg

44,0

Samlet tilslutningsværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbsslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

### Medfølgende tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk)

•


Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris

•

G 5832 SCU Active Plus S

Opvaskemaskine til underbygning

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)