

KFMC 3834 L

MasterCool-køle-/fryseskab

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere – MasterFresh Pro
- Fuldt overblik til enhver tid – FoodView
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte – #Longlife AirClean system
- Isterninger til kolde drikke – IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914426 / Materiale nummer: 12866550 /
Gammelt materiale nummer: 38383410EU2

Produktkategori	
MasterCool (køleenhed XXL)	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Lys	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	M Touch Pro
FoodView (kameraer)	3
Sabbat-mode	•
Friskhedssystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
AirClean-system med lang levetid	•
DynaCool	•
Holiday-mode	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Antal IceMakers med tilslutning til fast vandinstallation	1
IceMaker til fast vandinstallation	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-hængsel	•
Styring	
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
Superkøl og AirClean	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	3
ECO-mode	•
QuickIce	•
Køleskab/-zone	
Højdejusterbare hylder af hærdet glas i fuld bredde	2
Antal VeggieBokse	1
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Dørhylde til konserver	2
Deraf dørhylder til flasker	1
Fryseskab/-zone	
Antal fryserkurve	3

KFMC 3834 L

MasterCool-køle-/fryseskab

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914426 / Materiale nummer: 12866550 /


Gammelt materiale nummer: 38383410EU2

heraf med teleskopudtræk	2
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	254,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,69
Sikkerhed	
Spildsikre glashylder	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	762
Nichebredde i mm maks.	762
Nichehøjde i mm min.	2134
Nichehøjde i mm maks.	2134
Nichedybde i mm	610
Produktbredde i mm	756
Produkthøjde i mm	2123
Produktdybde i mm	608
Vægt i kg	236,5
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørrfrontvægt køledel i kg	60
Maks. dørrfrontvægt frysedel i kg	17
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	316
Heraf PerfectFresh-zone i liter	51
4-stjernet fryseboks	160
Nettokapacitet i alt i l	476
Opbevaringstid ved fejl i t.	19
Frysekapacitet i h/kg	14,00
Lydniveauklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	39
Strømforbrug i milliampere (mA)	3000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	3,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Ice scoop	•


KFMC 3834 L

MasterCool-køle-/fryseskab


MasterFresh Pro | FoodView | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, stainless steel front, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, front view, installation




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view

KFMC 3834 L

MasterCool-køle-/fryseskab

MasterFresh Pro | FoodView | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, panel ready, top view