

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampmeknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Bekvem betjening – vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål



Gammelt materiale nummer: 23744002NER

Konstruktion og design	
Maskinfarve	Pearlbeige
Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ???, ?????, ??, ? ???, ?????, ????
Konstruktion og design	
VitroLine	•
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft Plus	•
Over-undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombitilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Sous-vide	•
Intensiv bagning	•
Grill med ventilation	•
Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kager, special	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Optøning	•

DGC 7440 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.



EAN: 4002516924043 / Materiale nummer: 12872460 /

Gammelt materiale nummer: 23744002NER

Gourmetstegning	•
Opvarmning	•
Opvarmning af tallerkener	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Specialanvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.	20
Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min.	20
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Plejeprogram, iblødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tørringsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•

DGC 7440 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.

EAN: 4002516924043 / Materiale nummer: 12872460 /

Gammelt materiale nummer: 23744002NER

Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4
Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel	•
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	47
Antal hylder	3
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vægt i kg	40,1
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean HBRR 71	1
Udtagelige ribber	1

DGC 7440 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.



EAN: 4002516924043 / Materiale nummer: 12872460 /


Gammelt materiale nummer: 23744002NER

Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2


DGC 7440 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings