

## DGC 7460 HC Pro

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampmeknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Bekvem betjening – vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring – HydroClean og ovnrør i rustfrit stål



EAN: 4002516923862 / Materiale nummer: 12872470 /  
Gammelt materiale nummer: 23746003NER

### Konstruktion og design

Maskinfarve Pearlbeige

### Konstruktion og design

Dampovn med ovnfunktion

### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]  
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

### Konstruktion og design

VitroLine

### Fordele

Hurtigopvarmning

Forvarmning

Ekstern dampgenerering

Klimasensor

Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved  
Kombiprogram

Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel

Mix & Match

Automatikprogrammer med individuel indstilling af  
tilberedningsresultatet

Varmholdning

CrispFunction

### Opvarmningsformer

Varmluft Plus

Over-undervarme

Damptilberedning

Kombitilberedning

Kombiprogram med Varmluft Plus

Kombiprogram med Over-undervarme

Kombiprogram med Traditionel grill

Sous-vide

Intensiv bagning

Grill med ventilation

Grill

Grill, lille

Overvarme

Undervarme

Kager, special

ECO-varmluft

ECO-dampprogram

Optøning

## DGC 7460 HC Pro

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.



EAN: 4002516923862 / Materiale nummer: 12872470 /  
Gammelt materiale nummer: 23746003NER

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gourmetsstegning                                                                        | •            |
| Opvarmning                                                                              | •            |
| Opvarmning af tallerkener                                                               | •            |
| Automatikprogrammer                                                                     | •            |
| Landespecifikke automatikprogrammer                                                     | •            |
| Specialanvendelser                                                                      | •            |
| <b>Betjeningskomfort</b>                                                                |              |
| Miele@home                                                                              | •            |
| Display                                                                                 | DirectSensor |
| SoftOpen                                                                                | •            |
| SoftClose                                                                               | •            |
| MultiLingua                                                                             | •            |
| Motoriseret betjeningspanel                                                             | •            |
| Mængde-uafhængig tilberedning                                                           | •            |
| Damptilberedning på op til 4 trin samtidig                                              | •            |
| Automatisk menutilberedning                                                             | •            |
| Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden                                        | •            |
| Visning af klokkeslæt                                                                   | •            |
| Visning af dato                                                                         | •            |
| Minutur                                                                                 | •            |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning                                        | •            |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning                                         | •            |
| Programmering af tilberedningstid                                                       | •            |
| Visning af faktisk temperatur                                                           | •            |
| Indstillet temperatur                                                                   | •            |
| Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera                                      | •            |
| Temperaturforslag                                                                       | •            |
| Egne programmer                                                                         | •            |
| Sabbat-program                                                                          | •            |
| Individuelle indstillinger                                                              | •            |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                                                    |              |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)                                                    | A+           |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                                    | 0,3          |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W                                                    | 0,8          |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W                                   | 2,0          |
| Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i min.                                     | 20           |
| Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i standbytilstand i min.                   | 20           |
| Varighed, indtil automatisk slukket tilstand i netværksforbundet standbytilstand i min. | 20           |
| <b>Plejekomfort</b>                                                                     |              |
| Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur                                                | •            |
| Nedklappeligt grillvarmelegeme                                                          | •            |
| Ekstern dampgenerator                                                                   | •            |
| HydroClean                                                                              | •            |
| Plejeprogram, iblødsætning                                                              | •            |
| Plejeprogram, skylning                                                                  | •            |
| Tørningsprogram til ovnrum                                                              | •            |
| Ovnribber med snaplås                                                                   | •            |

## DGC 7460 HC Pro

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.

EAN: 4002516923862 / Materiale nummer: 12872470 /

Gammelt materiale nummer: 23746003NER

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Udtagelige ovnribber                                         | •               |
| Afkalkning                                                   | •               |
| CleanGlass-dør                                               | •               |
| <b>Dampteknologi/vandforsyning</b>                           |                 |
| DualSteam                                                    | •               |
| Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst           | 3,30            |
| Beholder til frisk vand, volumen i L                         | 1,4             |
| Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel | •               |
| Kondensvandbeholder bag betjeningspanel                      | •               |
| Afløbsfilter                                                 | •               |
| <b>Sikkerhed</b>                                             |                 |
| Kølesystem til kølig front                                   | •               |
| Sikkerhedsafbryder                                           | •               |
| Lås                                                          | •               |
| Dampkølesystem                                               | •               |
| Spærring af taster                                           | •               |
| <b>Tekniske data</b>                                         |                 |
| Ovnkapacitet i l                                             | 67              |
| Antal hylder                                                 | 4               |
| Mål (B x H x D) i mm                                         | 595 x 596 x 567 |
| Mærkning af ribbehøjde                                       | •               |
| Dørens yderposition                                          | nederst         |
| Ovnlys                                                       | BrilliantLight  |
| Temperaturer ovnfunktion min. i °C                           | 30              |
| Temperaturer ovnfunktion maks. i °C                          | 230             |
| Temperaturer dampfunktion min. i °C                          | 40              |
| Temperaturer dampfunktion maks. i °C                         | 100             |
| Nichebredde min. i mm                                        | 560             |
| Nichebredde maks. i mm                                       | 568             |
| Nichehøjde min. i mm                                         | 590             |
| Nichehøjde maks. i mm                                        | 595             |
| Nichedybde i mm                                              | 550             |
| Produktbredde i mm                                           | 595             |
| Produkthøjde i mm                                            | 596             |
| Produktdybde i mm                                            | 567             |
| Vægt i kg                                                    | 46,4            |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                | 3,45            |
| Spænding i V                                                 | 230             |
| Frekvens i Hz                                                | 50              |
| Sikring i A                                                  | 16              |
| Faseantal                                                    | 1               |
| Tilslutningsledning med netstik                              | •               |
| Tilslutningsledningens længde i m                            | 2               |
| Udskift pæren                                                | Service         |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                                  |                 |
| Bradepande med PerfectClean HUBB 71                          | 1               |
| Bage- og stegerist med PerfectClean HBRR 71                  | 1               |
| Udtagelige ribber                                            | 1               |

## DGC 7460 HC Pro

til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.




EAN: 4002516923862 / Materiale nummer: 12872470 /  
Gammelt materiale nummer: 23746003NER


|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller  | 1 |
| Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller | 1 |
| HydroClean-rengøringsmiddel                  | 1 |
| Afkalkningstabs                              | 2 |

## DGC 7460 HC Pro


til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVST010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings