

PWM 927 [SD DV DD ST]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)
med aftapningshane, frit programmerbar, kapacitet 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiale nummer: 12886780 /
Gammelt materiale nummer: 51927012EU

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	27,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	27,0
Tromlevolumen i l	240
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•

Anvendelse

Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•

Effektdata

Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,70
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,20
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,70
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,05
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	181,8
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	301,7
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	5,38
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	6,07
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	51

- SoftCare-tromlens volumen 240 l, maksimal kapacitet 27.0 kg
- 19 % mindre procesvand- og 40 % lavere energiforbrug*
- Kort efterfølgende tørring takket være Boost-centrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

PWM 927 [SD DV DD ST]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med aftapningshane, frit programmerbar, kapacitet 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiale nummer: 12886780 /

Gammelt materiale nummer: 51927012EU

Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	180,9
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet	301,8
Mopper standard 60 °C i l	
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	1,35
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet	2,34
Mopper standard 60 °C i kWh	
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	45
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	175,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	3,16
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	36
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	163,3
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,57
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	33
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet	50
Mopper Standard 60 °C i min.	
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet	46
Mopper standard 60 °C i min.	
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	46
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	40
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	11
Centrifugeringshastighed i o/m	1100
g-faktor	541
Testede driftstimer	30000

Styring

Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Kundespecifik forkonfiguration mulig	•
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksevirkomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med aftapningshane, frit programmerbar, kapacitet 27 kg.

EAN: 4002516927792 / Materiale nummer: 12886780 /

Gammelt materiale nummer: 51927012EU

Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	4 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	Damp direkte
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt ved damp i kW	40,00
Samlet tilslutning i kW	6,10
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	3N AC 400V 60HZ
Samlet tilslutning i kW	6,10
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskrining
Afløbsventil	DN 70
Damptilslutning	
Damptilslutning	1 x 3/4"
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1646
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1090
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1226
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1793
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1365
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1425
Nettovægt i kg	643,0
Bruttovægt i kg	700
Maksimal gulvbelastning i N	8993
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	4,70
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervågning	•
Udtagssted for sæbevand	•
Mængdeautomatik Plus	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)
med aftapningshane, frit programmerbar, kapacitet 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiale nummer: 12886780 /

Gammelt materiale nummer: 51927012EU

Volumenstrømmåler (ekstraustyr)	•
Sokkel med integreret vejesystem (option)	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•

Tilslutningsmuligheder

Betalingssystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Vandgenanvendelse (ekstraustyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•

Kapacitet

Åndedrætsværn [antal]	19
Brandhjelme [antal]	6
Beskyttelsesdragter [antal]	4
Beskyttelsesjakker [antal]	6
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	3
Syntetiske dyner [antal]	3
Syntetiske puder [antal]	6
Fjerdyner [antal]	3
Fjerpuder [antal]	6
Aftøringsklude, 22 g [antal]	620
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	142
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	123
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	225
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	159
Sommerdækkener til heste [antal]	4

Normer og godkendelser

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•