

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med vejesokkel, frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



- SoftCare-tromlens volumen 320 l, maksimal kapacitet 35.0 kg
- 19 % mindre procesvand- og 40 % lavere energiforbrug*
- Kort efterfølgende tørring takket være Boost-centrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516927839 / Materiale nummer: 12886820 /
Gammelt materiale nummer: 51935011EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	35,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	35,0
Tromlevolumen i l	320
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætssklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,22
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	262,5
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	422,3
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	7,60
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	7,95
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	61

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet
med vejesokkel, frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiale nummer: 12886820 /
Gammelt materiale nummer: 51935011EU

Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	261,6
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	427,3
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	2,16
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	2,95
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	242,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	5,30
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	41
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	243,6
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,76
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	37
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	59
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	51
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	14
Centrifugeringshastighed i o/m	1060
g-faktor	502
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Kundespecifik forkonfiguration mulig	•
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksevirkomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet
med vejesokkel, frit programmerbar, kapacitet 35 kg.

EAN: 4002516927839 / Materiale nummer: 12886820 /

Gammelt materiale nummer: 51935011EU

Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	4 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	30,00
Samlet tilslutning i kW	31,60
Sikring i A	63
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	30,00
Samlet tilslutning i kW	31,60
Sikring i A	63
Vandtilslutning/-afløb	
Hårdt vand (ekstraustyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskrining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1708
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1090
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1275
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1855
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1365
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1425
Nettovægt i kg	680,0
Bruttovægt i kg	737
Maksimal gulvbelastning i N	9715
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	71 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,10
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylning	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervågning	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraustyr)	•
Vægtsokkel	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet
med vejesokkel, frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiale nummer: 12886820 /
Gammelt materiale nummer: 51935011EU

Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Vandgenanvendelse (ekstraustyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	26
Brandhjelme [antal]	10
Beskyttelsesdragter [antal]	6
Beskyttelsesjakker [antal]	9
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	4
Syntetiske dyner [antal]	4
Syntetiske puder [antal]	8
Fjerdynner [antal]	4
Fjerpuder [antal]	8
Aftøringsklude, 22 g [antal]	800
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	184
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	159
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	292
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	206
Sommerdækkener til heste [antal]	5
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•