

PWM 935 [RH DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med reduceret varmeeffekt

- frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



- SoftCare-tromlens volumen 320 l, maksimal kapacitet 35.0 kg
- 19 % mindre procesvand- og 40 % lavere energiforbrug*
- Kort efterfølgende tørring takket være Boost-centrifugering
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516927884 / Materiale nummer: 12886870 /

Gammelt materiale nummer: 51935003EU

Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	35,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	35,0
Tromlevolumen i l	320
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•

Anvendelse

Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•

Effektdata

Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,18
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,05
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	238,6
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	392,5
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	6,34
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	7,20
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	65

PWM 935 [RH DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med reduceret varmeeffekt

- frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Materiale nummer: 12886870 /

Gammelt materiale nummer: 51935003EU

Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	226,5
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet	404,2
Mopper standard 60 °C i l	
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	1,75
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet	2,61
Mopper standard 60 °C i kWh	
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	224,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	4,18
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	46
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	217,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,67
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	35
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet	68
Mopper Standard 60 °C i min.	
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet	51
Mopper standard 60 °C i min.	
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	50
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	43
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	12
Centrifugeringshastighed i o/m	1060
g-faktor	502
Testede driftstimer	30000

Styring

Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Kundespecifik forkonfiguration mulig	•
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksevirsomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til campingsteder	•

PWM 935 [RH DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med reduceret varmeeffekt

- frit programmerbar, kapacitet 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Materiale nummer: 12886870 /

Gammelt materiale nummer: 51935003EU

Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	4 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	15,00
Samlet tilslutning i kW	16,60
Sikring i A	35
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	15,00
Samlet tilslutning i kW	16,60
Sikring i A	35
Vandtilslutning/-afløb	
Hårdt vand (ekstraustyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskrining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1646
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1090
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1275
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1793
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1365
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1425
Nettovægt i kg	658,0
Bruttovægt i kg	715
Maksimal gulvbelastning i N	9458
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	71 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,10
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Ubalanceovervågning	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylning	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraustyr)	•

PWM 935 [RH DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med reduceret varmeeffekt

- frit programmerbar, kapacitet 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Materiale nummer: 12886870 /

Gammelt materiale nummer: 51935003EU

Sokkel med integreret vejesystem (option)	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•

Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Vandgenanvendelse (ekstraustyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•

Kapacitet

Åndedrætsværn [antal]	26
Brandhjelme [antal]	10
Beskyttelsesdragter [antal]	6
Beskyttelsesjakker [antal]	9
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	4
Syntetiske dyner [antal]	4
Syntetiske puder [antal]	8
Fjerdyner [antal]	4
Fjerpuder [antal]	8
Aftøringsklude, 22 g [antal]	800
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	184
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	159
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	292
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	206
Sommerdækkener til heste [antal]	5

Normer og godkendelser

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•