

## Triflex HX3

Ledningsfri støvsuger

høj sugestyrke | op til 70 min. batteritid | genkendelse af gulvbelægning | HEPA-filter | 3-i-1-design



- Støvsopsamling >99,99 %\* til grundig og hygiejnisk dybderengøring
- Boost-mode: til hurtigere rengøring af meget snavsede områder
- Batteritid: op til 70 minutter<sup>\*\*\*</sup> med VARTA genopladeligt litiumbatteri.
- Patenteret<sup>\*\*\*</sup> 3-i-1-design inkl. frastillingsfunktion til parkering
- HEPA-filter: 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> udstødningsluftfiltrering til reneste omgivelserluft
- FloorDetect: automatisk genkendelse af gulvbelægning og tilpasning af blæsertrin
- BrilliantLight: særligt lysstærk LED-pære på fronten for maksimal støvregistrering
- Display: viser resttid og vigtige data for stressfri støvsugning
- Twist2open: Til hygiejnisk og nem tømning af støvbeholderen
- Kvalitet fra Tyskland – udviklet og produceret med omhu af Miele & Cie. KG

\* Ved opsamling af støv på hårde gulve med kærver opnår vi > 100 % støvsopsamling i varmetrin HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

\*\* Gælder for sugetrin MIN uden tilsluttet elektrobørste Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925668 / Materiale nummer: 12887840 /

Gammelt materiale nummer: 41WDL031EU1

<b>Generelle oplysninger</b>	
Modelbetegnelse	Triflex HX3
Producentens materialenummer	12887840
EAN-nummer	4002516925668
<b>Konstruktion</b>	
Ledningsfri støvsuger	•
Produkttype	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SWDLO
<b>Produkttype og design</b>	
Farve	Brillanthvid
<b>Rengøring</b>	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Parkeringsystem til små pauser under støvsugning	•
Genopladeligt Li-Ion-batteri	•
3-i-1-funktion	•
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Filter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholdervolumen i l	0,3
<b>Tekniske data</b>	
Batteritype	Li-ion
Nominel kapacitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	74,0
Bredde i mm	260
Højde i mm	1297
Dybde i mm	280
Vægt i kg	3,6
Volt	25,2
Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	70
Driftstid MIN-trin med elektrobørste	38
Driftstid MAKS-trin med elektrobørste	15
Kapacitet i m2	160
Opladningstid i min.	240
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Multi Floor XXL-elektrobørste	•
Værktøj til rengøring	Nej
Vægbeslag	•
Netdel	•