

Triflex HX3 Plus Aqua

Ledningsfri støvsuger

høj sugestyrke | op til 140 min batteritid | genkendelse af gulvbelægning | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dybderengøring og 360° lys for synlig renlighed
- Støvsopsamling >99,99 %* til grundig og hygiejnisk dybderengøring
- Boost-mode: til hurtigere rengøring af meget snavsede områder
- Batteritid: op til 140 minutter*** med VARTA genopladeligt litiumbatteri.
- Patenteret*** 3-i-1-design inkl. frastillingsfunktion til parkering
- HEPA-filter: 99,999 %**** udstødningsluftfiltrering til reneste omgivelsesluft
- FloorDetect: automatisk genkendelse af gulvbelægning og tilpasning af blæsertrin
- BrilliantLight: særligt lysstærk LED-pære på fronten for maksimal støvregistrering
- Display: viser resttid og vigtige data for stressfri støvsugning
- Twist2open: Til hygiejnisk og nem tømning af støvbeholderen
- Kvalitet fra Tyskland – udviklet og produceret med omhu af Miele & Cie. KG
- Premium-sæt: inklusive Hardfloor Care Tool og ekstra batteri

* Ved opsamling af støv på hårde gulve med kærver opnår vi > 100 % støvsopsamling i varmetrin HI, målt i henhold til IEC 62885-4:2024

** Gælder for sugetrin MIN uden tilsluttet elektrobørste Multi Floor XXL og ved anvendelse af 2 genopladelige batterier

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % i henhold til IEC 62885-4:2020/HEPA i henhold til EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materiale nummer: 12887890 /

Gammelt materiale nummer: 41WDL036EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	Triflex HX3 Plus Aqua
Producentens materialenummer	12887890
EAN-nummer	4002516928614
Konstruktion	
Ledningsfri støvsuger	•
Produkttype	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Produkttype	SWDLO
Produkttype og design	
Farve	Obsidiansort
Rengøring	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435	•
Betjeningskomfort	
Parkeringsystem til små pauser under støvsugning	•
Genopladeligt Li-Ion-batteri	•
3-i-1-funktion	•
Filtersystem	
ComfortClean	•
Filter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholdervolumen i l	0,5
Tekniske data	
Batteritype	Li-ion
Nominel kapacitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	74,0
Bredde i mm	260
Højde i mm	1297
Dybde i mm	280
Vægt i kg	3,6
Volt	25,2
Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	2 x 70
Driftstid MIN-trin med elektrobørste	2 x 38
Driftstid MAKS-trin med elektrobørste	2 x 15
Kapacitet i m2	2 x 160
Opladningstid i min.	240
Medfølgende tilbehør	
Multi Floor XXL-elektrobørste med BrilliantLight	•
Værktøj til rengøring	Nej
Vægbeslag	•
Netdel	•
Ekstra batteri	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Universalrengøringsmiddel (ml)	500