


E 940

Vogn

til optimal anbringelse af glas med smal hals på 2 niveauer.



- Injektorvognen kan også anvendes uden øverste niveau
- Magnetliste til automatisk vognregistrering
- Nederste niveau er udstyret med i alt 115 dyser med fiksering

EAN: 4002516948483 / Materiale nummer: 12895220 /

Gammelt materiale nummer: 69594002D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn til smalhalsede glas	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	115
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vogngenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1