

WCA132 WCS 8kg Advantage Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -10 %* I 8 kg I 1400 o/min I CapDosing I SoftCare-tromle I AddLoad



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje*
- Spar endnu mere energi med A -10 %**
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter***
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Tilføj eller udtag enkeltdele under vaskeforløbet med AddLoad

* Under udviklingen af vaskemaskineserien W1 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaskecykluser (= 5 vaske om ugen i 50 uger p.a.) på forskellige programmer. Læs mere: miele.com/20years

** 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

*** Patent EP 2.365.120



EAN: 4002516941231 / Materiale nummer: 12895900 /
Gammelt materiale nummer: 11CA1321NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	EasyControl gul
Rengøringseffekt	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	B
Lydniveaunklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•

WCA132 WCS 8kg Advantage
Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A -10 %* I 8 kg I 1400 o/min I CapDosing I SoftCare-tromle I AddLoad



EAN: 4002516941231 / Materiale nummer: 12895900 /

Gammelt materiale nummer: 11CA1321NDS

Vaskeprogrammer

Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•

Tilvalg vask

Kort	•
Iblødsætning	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•

Sikkerhed

Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•


Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 636
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produktdybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	82
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Vandtilførselsslængens længde i m	1,60
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	2


WCA132 WCS 8kg Advantage

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


A -10 %* I 8 kg I 1400 o/min I CapDosing I SoftCare-tromle I AddLoad




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm