

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med ét niveau med 3 doseringspumper og en skuffe til proceskemikalier.



- Performance/cyklus, fx 2 STDIN sikurve o. 22 ST #hånd- og vinkelstykker
- Operationsoptimeret kammer og integrering af proceskemikalier
- Kort program til #hånd- og vinkelstykker
- Moderne design med touchdisplay og indvendig belysning i rengøringsbeholderen
- Kan netværksforbindes som standard via wi-fi eller Ethernet

EAN: 4002516957713 / Materiale nummer: 12945630 /
Gammelt materiale nummer: 62868276NWE

Konstruktion og udførelse	
Range	CompactLine
Betjeningspanelets farve	Sort
Kabinet	Hvid
Kan underbygges	•
Låg	Rustfrit stål
Antal niveauer	1
AutoClose – Automatisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Egnede til dyrlægepraksisser	•
Velegnet til fodplejeklinikker	•
Kapacitet	
DIN-siskåle pr. fyldning [antal]	2
Små sikurve (E 146) pr. fyldning [antal]	10
Sikurve (E 197) pr. fyldning [antal]	18
GYN-spekula pr. fyldning [antal]	24
Nyreskåle pr. fyldning [antal]	5
Kirurgiske spytsugere pr. vask [antal]	22
Instrumenter med hulrum pr. fyldning [antal]	22
Hånd- og vinkelstykker pr. fyldning [antal]	22
Sikurve (125 x 188 x 30 mm) (B x H x D) pr. cyklus [antal]	18
Sikurve (176 x 273 x 30 mm) (B x H x D) pr. cyklus [antal]	10
Sikurve (176 x 273 x 41 mm) (B x H x D) pr. cyklus [antal]	10
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	500
Rengøringsbeholderens nettovolumen i l	75,00
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	30
Testede driftstimer	15000
Korteste programvarighed (rengøring og desinfektion) i min.	23
Maksimal slutsylstemperatur i °C	93
Miele Move	
Miele MOVE Connect (ekstra)	•
Miele MOVE MedDent+ (ekstra)	•
Styring	
Styringsvariant	M Touch Flex
Favoritprogrammer kan indstilles	•
Godkendelse af vask direkte via displayet	•
Maks. forvalg i timer	24
Programmerbarhed	Programmerbar
Programmer [antal]	13
Frie programpladser [antal]	5
AO-værdi-styring	•
Resttidvisning	•

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med ét niveau med 3 doseringspumper og en skuffe til proceskemikalier.



EAN: 4002516957713 / Materiale nummer: 12945630 /
Gammelt materiale nummer: 62868276NWE

Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	8,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	9,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	2,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,30
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-1000
AD-vand [antal]	1
Maksimal udpumpningshøjde i cm	100
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	10,70
Afløbspumpe [DN]	22
Integreret afkalkningsanlæg	•
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	600
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	950
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Rengøringsbeholder, anvendelig højde i mm	280
Rengøringsbeholder, anvendelig bredde i mm	490
Nettovægt i kg	81
Rengøringsbeholder, nettodybde i mm	498
Bruttovægt i kg	89
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1220
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	1,00
Programmer	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental forkortelse for hånd- og vinkelstykker til tandpleje	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ØNH	•
Vario TD ØNH Optik	•

PWD 8682 C [DST]

Termodesinfektor og rengørings- og desinfektionsmaskine med ét niveau med 3 doseringspumper og en skuffe til proceskemikalier.



EAN: 4002516957713 / Materiale nummer: 12945630 /

Gammelt materiale nummer: 62868276NWE

Vario TD-instrumenter	•
Skyl med koldt vand	•
Udstyr	
1 doseringspumpe til flydende rengøringsmiddel	•
1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel	•
1 doseringspumpe til afspændingsmiddel	•
DS5 Flex-sugelanse	•
Automatisk niveauregistrering	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Dampkondensator	•
Spuletryksovervågning	•
Spulearmsovervågning	•
Instruktionssekvenser	•
Indvendig belysning af rengøringsbeholder	•
Interface til procesdokumentation (ekstra)	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Varmepumpe med variabelt omdrejningstal	•
Pumpe med høj cirkulationseffekt	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
EcoDry	•
Saltbeholder i bunden af rengøringsbeholderen	•
Optisk interface til Mele Service	•
Kommunikationsskakt	•
Laserteknologi muliggør spaltesfrit svejset rengøringsbeholder	•
Varmelegeme uden for rengøringsbeholderen	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål (1.4301/304)	•
Justeringsmål 2 x 5 l dunk og beholder til afspændingsmiddel	•
Omfattende tilbehør (ekstra)	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi	•
Ethernet-port (option)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
EU-medicinproduktklasse IIb	•