

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 110 l, kapacitet 12.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516959410 / Materiale nummer: 12949310 / Gammelt materiale nummer: 51912033EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	12,0
Tromlevolumen i l	110
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l/kg	6,20
Specifikt energiforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l/kg	5,90
Specifikt energiforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh/kg	0,050
Vandforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l	74,4
Energiforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh	1,68
Vandforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l	70,8
Energiforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh	0,60
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	69,6
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,36
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	31
Programtid ved koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i minutter	49
Programtid ved varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i minutter	42

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516959410 / Materiale nummer: 12949310 /

Gammelt materiale nummer: 51912033EU

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	46
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	42
Centrifugeringshastighed i o/m	1205
g-faktor	502
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Frit valgbar
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægtfør programstart	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" slange m. 3/4" tilslutning
Varmt vand [antal]	1 x 1/2" slange m. 3/4" gevindtilslutning
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" m. 3/4" gevindtilslutning
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	799
Udvendigt mål, nettodybde i mm	924
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1480
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovægt i kg	271,0
Bruttovægt i kg	298
Maksimal gulvbelastning i N	4402
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Effektive ribber	•

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516959410 / Materiale nummer: 12949310 /
Gammelt materiale nummer: 51912033EU

EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farveramme	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	10
Brandhjelme [antal]	3
Beskyttelsesdragter [antal]	2
Beskyttelsesjakker [antal]	3
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	1
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	289
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•