

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 180 l, kapacitet 20.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås

EAN: 4002516959434 / Materiale nummer: 12949330 / Gammelt materiale nummer: 51920033EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Tromlevolumen i l	180
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l/kg	5,49
Specifikt energiforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh/kg	0,11
Specifikt vandforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l/kg	5,12
Specifikt energiforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh/kg	0,050
Vandforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l	109,9
Energiforbrug til koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh	2,32
Vandforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i l	102,3
Energiforbrug til varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i kWh	1,08
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	116,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,00
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	35
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	114,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,60
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	33
Programtid ved koldt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i minutter	45
Programtid ved varmt vandstilslutning i Bomuld 60° PWash PRO i minutter	42

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516959434 / Materiale nummer: 12949330 / Gammelt materiale nummer: 51920033EU

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	46
Restfugtighed ved varmt slusky i %	42
Centrifugeringshastighed i o/m	1120
g-faktor	500
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Frit valgbar
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægtfør programstart	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	El
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	19,00
Sikring i A	35
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" slange m. 3/4" tilslutning
Varmt vand [antal]	1 x 1/2" slange m. 3/4" gevindtilslutning
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" m. 3/4" gevindtilslutning
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1450
Udvendigt mål, nettobredde i mm	924
Udvendigt mål, nettodybde i mm	935
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1585
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovægt i kg	389,0
Bruttovægt i kg	416
Maksimal gulvbelastning i N	5755
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Effektive ribber	•

## PWM 920 [EL DV DD PWP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516959434 / Materiale nummer: 12949330 /  
Gammelt materiale nummer: 51920033EU

EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farveramme	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	15
Brandhjelme [antal]	5
Beskyttelsesdragter [antal]	3
Beskyttelsesjakker [antal]	5
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	4
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	4
Aftøringsklude, 22 g [antal]	456
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•