

KM 8462 FR

Induktionskogeplade

626 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex-kogeområde



- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen

EAN: 4002516980261 / Materiale nummer: 12952790 /

Gammelt materiale nummer: 26184620NER

<b>Generelle oplysninger</b>	
Modelbetegnelse	KM 8462 FR
Producentens materialenummer	12952790
EAN-nummer	4002516980261
Markedsføringsklasse	Gold
<b>Opvarmningsform</b>	
Opvarmningsform	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Uafhængigt af ovnen	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2200
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	venstre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 120 – 190
Maks. ydeevne i W	1850
Maks. Booster-effekt i W	3000
<b>3. Kogezone/kogeområde</b>	
Ribbehøjde	højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SingleSlide
Displayfarve	Gul

KM 8462 FR

Induktionskogeplade

626 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex-kogeområde



EAN: 4002516980261 / Materiale nummer: 12952790 /


Gammelt materiale nummer: 26184620NER

Permanent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogezoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
<b>Effektivitet</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål (H x B x D) i mm	52 x 626 x 526
Mål (B x D) i mm	626 x 52 x 526
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (højde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	560 mm - 600 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Vægt i kg	10
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,36
Tilslutningslednings længde i m	1,6
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Ja

KM 8462 FR

Induktionskogeplade

626 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex-kogeområde



KM8462FR surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing