

KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde



- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /

Gammelt materiale nummer: 26184821NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8482 FL
Producentens materialenummer	12952830
EAN-nummer	4002516980445
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 140-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3650
2. Kogezone/kogeområde	
Position	centrum bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2200
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SingleSlide
Displayfarve	Gul

KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde



EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /

Gammelt materiale nummer: 26184821NER

Permanent gryderegrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Mål (B x D) i mm	800 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	780/804 x 500/524
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	750 mm - 780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	12
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524

KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex XL-kogeområde




EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /
Gammelt materiale nummer: 26184821NER

Samlet tilslutningsværdi i kW	7,36
Tilslutningslednings længde i m	1,6
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex XL-kogeområde



KM8482FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8482FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)