

KM 8484 FL

Induktionskogeplade

806 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde



- 5 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 806 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516980278 / Materiale nummer: 12952860 /

Gammelt materiale nummer: 26184841NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8484 FL
Producentens materialenummer	12952860
EAN-nummer	4002516980278
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	5
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	5
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	front venstre
Art	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2200
2. Kogezone/kogeområde	
Position	venstre bagtil
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 120 – 190
Maks. ydeevne i W	1850
Maks. Booster-effekt i W	3000
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	Centreret
Type	To varmeringe
Størrelse i mm	Ø 140-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3650
4. Kogezone/kogeområde	
Position	højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360

KM 8484 FL

Induktionskogeplade

806 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde



EAN: 4002516980278 / Materiale nummer: 12952860 /
Gammelt materiale nummer: 26184841NER

Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SingleSlide
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Mål (B x D) i mm	800 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	780/804 x 500/524
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	750 mm - 780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490 mm - 500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780

KM 8484 FL

Induktionskogeplade

806 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex XL-kogeområde



EAN: 4002516980278 / Materiale nummer: 12952860 /

Gammelt materiale nummer: 26184841NER

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 500

Vægt i kg 13

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning 804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 524

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,36

Spænding i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja


KM 8484 FL

Induktionskogeplade

806 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex XL-kogeområde



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)