

KM 8565 FR  
 Induktionskogeplade  
 626 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex-kogeområder
- Præcis indstilling via 4 MultiSlide slidere og intelligent tilslutning
- Til tilberedning med M Sense-kogegrej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen

EAN: 4002516980254 / Materiale nummer: 12952870 /  
 Gammelt materiale nummer: 26185650NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8565 FR
Producentens materialenummer	12952870
EAN-nummer	4002516980254
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	Venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
2. Kogezone/kogeområde	
Position	højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
M Sense klar	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarve	Gul
Intelligent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•


KM 8565 FR  
 Induktionskogeplade  
 626 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980254 / Materiale nummer: 12952870 /  
 Gammelt materiale nummer: 26185650NER

Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Tilberedningsguide	•
<b>Effektivitet</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål (H x B x D) i mm	52 x 626 x 526
Mål (B x D) i mm	626 x 52 x 526
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (højde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	600 mm x 500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Vægt i kg	11
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,36
Tilslutningslednings længde i m	1,6
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Ja

KM 8565 FR  
Induktionskogeplade  
626 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



KM8565FR surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing