

KM 8585-2 FL
 Induktionskogeplade
 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready

EAN: 4002516960584 / Materiale nummer: 12952920 /
 Gammelt materiale nummer: 26185854NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8585-2 FL
Producentens materialenummer	12952920
EAN-nummer	4002516960584
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	6
Antal kogeområder	3
Maksimalt antal gryder/pander	6
PowerFlex-kogeområder	
Antal	6
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	Venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
2. Kogezone/kogeområde	
Position	Centreret
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
M Sense klar	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide

- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- Præcis indstilling via 6 MultiSlideslidere og intelligent tilslutning
- Til tilberedning med M Sense-kogegrej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

KM 8585-2 FL
 Induktionskogeplade
 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready

EAN: 4002516960584 / Materiale nummer: 12952920 /
 Gammelt materiale nummer: 26185854NER

Displayfarve	Gul
Intelligent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Tilberedningsguide	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Mål (B x D) i mm	800 x 51 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	780 mm x 500 mm
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	780/804 x 500/524
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804

KM 8585-2 FL
Induktionskogeplade
800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready

EAN: 4002516960584 / Materiale nummer: 12952920 /
Gammelt materiale nummer: 26185854NER

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 524

Samlet tilslutningsværdi i kW 11,04

Tilslutningslednings længde i m 1,6

Spænding i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja


KM 8585-2 FL

Induktionskogeplade

800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)