


KM 8585-2 FL MattFinish
 Induktionskogeplade
 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready | MattFinish




- Ridsefast mat overflade til et sofistikeret køkkendesign – MattFinish
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrej – MSense-kompatibel
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet

EAN: 4002516960591 / Materiale nummer: 12952930 /
 Gammelt materiale nummer: 26185855NER

| Generelle oplysninger | |
|---|-------------------------|
| Modelbetegnelse | KM 8585-2 FL MattFinish |
| Producentens materialenummer | 12952930 |
| EAN-nummer | 4002516960591 |
| Markedsføringsklasse | Gold |
| Opvarmningsform | |
| Opvarmningsform | Induktion |
| Konstruktion | |
| Uafhængigt af ovnen | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramisk overflade | • |
| Farve på glaskeramik | Matsort |
| Ridsefri overflade | MattFinish |
| Indbygning i plan med bordplade | • |
| Indbygning oven på bordplade | • |
| Kogezoneudstyr | |
| Antal kogezone | 6 |
| Antal kogeområder | 3 |
| Maksimalt antal gryder/pander | 6 |
| PowerFlex-kogeområder | |
| Antal | 6 |
| Art | PowerFlex-kogezone |
| Størrelse i mm | Ø 120 – 230 |
| Maks. ydeevne i W | 2100 |
| Maks. Booster-effekt i W | 3650 |
| 1. Kogezone/kogeområde | |
| Position | til venstre |
| Art | PowerFlex-bro |
| Størrelse i mm | 230x390 |
| Maks. ydeevne i W | 4200 |
| Maks. Booster-effekt i W | 7360 |
| 2. Kogezone/kogeområde | |
| Position | i midten |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelse i mm | 230x390 |
| Maks. ydeevne i W | 4200 |
| Maks. Booster-effekt i W | 7360 |
| 3. Kogezone/kogeområde | |
| Ribbehøjde | til højre |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelse i mm | 230x390 |
| Maks. ydeevne i W | 3400 |
| Maks. Booster-effekt i W | 3650 |
| Betjeningskomfort | |
| Netværk med Miele @ home | • |
| Con@ctivity | • |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | • |
| M Sense klar | • |

KM 8585-2 FL MattFinish
 Induktionskogeplade
 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516960591 / Materiale nummer: 12952930 /
 Gammelt materiale nummer: 26185855NER

| | |
|--|-------------------|
| Betjening via sensortaster | MultiSlide |
| Displayfarve | Gul |
| Intelligent gryderegistrering | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Lock&Wipe | • |
| Recall-funktion | • |
| Minutur | • |
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner | • |
| Opkogsautomatik | • |
| Varmholdning | • |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |
| Tilberedningsguide | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,3 |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W | 0,8 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W | 2,0 |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand | 10 |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand | 10 |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 10 |
| Plejekomfort | |
| Meget rengøringsvenlig glaskeramik | • |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Låsefunktion | • |
| Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
| Integreret køleblæser | • |
| Overhedningssikring | • |
| Restvarme | • |
| Tekniske data | |
| Mål (H x B x D) i mm | 51 x 800 x 520 |
| Mål (B x D) i mm | 800 x 51 x 520 |
| Mål i mm (bredde) | 800 |
| Mål i mm (højde) | 51 |
| Mål i mm (dybde) | 520 |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm | 780 mm x 500 mm |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm | 780/804 x 500/524 |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm | 51 |
| Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade | 780 mm |
| Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade | 500 mm |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 780 |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 500 |
| Vægt i kg | 15 |

KM 8585-2 FL MattFinish

Induktionskogeplade

800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516960591 / Materiale nummer: 12952930 /


Gammelt materiale nummer: 26185855NER

| | |
|--|-------|
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 804 |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 524 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 11,04 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,6 |
| Spænding i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Medfølgende tilbehør | |
| Tilslutningsledning | Ja |

KM 8585-2 FL MattFinish
 Induktionskogeplade
 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
 KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
 Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
 KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
 drawing)