

KM 8595-2 FR  
 Induktionskogeplade  
 942 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex-kogeområder
- Præcis indstilling via 6 MultiSlideslidere og intelligent tilslutning
- Til tilberedning med M Sense-kogegrej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 942 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen

EAN: 4002516960607 / Materiale nummer: 12952940 /  
 Gammelt materiale nummer: 26185953NER

<b>Generelle oplysninger</b>	
Modelbetegnelse	KM 8595-2 FR
Producentens materialenummer	12952940
EAN-nummer	4002516960607
Markedsføringsklasse	Gold
<b>Opvarmningsform</b>	
Opvarmningsform	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Uafhængigt af ovnen	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	6
Antal kogeområder	3
Maksimalt antal gryder/pander	6
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	6
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	Venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	Centreret
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
<b>3. Kogezone/kogeområde</b>	
Ribbehøjde	højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	3650
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
M Sense klar	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide


KM 8595-2 FR  
 Induktionskogeplade  
 942 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516960607 / Materiale nummer: 12952940 /  
 Gammelt materiale nummer: 26185953NER

Displayfarve	Gul
Intelligent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Tilberedningsguide	•
<b>Effektivitet</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål (H x B x D) i mm	52 x 942 x 526
Mål (B x D) i mm	942 x 52 x 526
Mål i mm (bredde)	942
Mål i mm (højde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	916 mm x 500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	916 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,04
Tilslutningslednings længde i m	1,6
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Ja

KM 8595-2 FR  
Induktionskogeplade  
942 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



KM8595FR surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing