


KM 8684-2 FL
 Induktionskogeplade
 800 mm | Full surface | M Sense ready



- Full surface-induktion til op til 5 stykker kogegej
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Til tilberedning med M Sense-kogegej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516980469 / Materiale nummer: 12952990 /
 Gammelt materiale nummer: 26186844NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8684-2 FL
Producentens materialenummer	12952990
EAN-nummer	4002516980469
Markedsføringsklasse	Platinum
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	1
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	5
1. Kogezone/kogeområde	
Position	Kan vælges frit
Art	Hele området
Størrelse i mm	740x380
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. Booster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
M Sense klar	•
Betjening via sensortaster	SingleSlide
Displayfarve	Hvid
Intelligent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Tilberedningsguide	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10

KM 8684-2 FL
 Induktionskogeplade
 800 mm | Full surface | M Sense ready



EAN: 4002516980469 / Materiale nummer: 12952990 /
 Gammelt materiale nummer: 26186844NER

Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand 10

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik

•

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm

51 x 800 x 520

Mål (B x D) i mm

800 x 51 x 520

Mål i mm (bredde)

800

Mål i mm (højde)

51

Mål i mm (dybde)

520

Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm

780 mm x 500 mm

Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm

780/804 x 500/524

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm

51

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade

780 mm

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade

500 mm

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

780

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

500

Vægt i kg

18

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning

804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning

524

Samlet tilslutningsværdi i kW

9,20

Tilslutningslednings længde i m

1,6

Spænding i V

230

Frekvens i Hz


50-60

Medfølgende tilbehør


Tilslutningsledning

Ja

KM 8684-2 FL
 Induktionskogeplade
 800 mm | Full surface | M Sense ready



KM8684-2FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8684-2FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)