

KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installation – Plug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri



EAN: 4002516979746 / Materiale nummer: 12970700 /
Gammelt materiale nummer: 26727276NER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	KMDA 7272-1 FR Silence
Producentens materialenummer	12970700
EAN-nummer	4002516979746
Klasse	Silver

Konstruktion

Induktionskogeplade med emhætte	•
---------------------------------	---

Opvarmningsformer

Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Kan omstilles
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•

Design

Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort

Kogezoneudstyr

Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogeobjekt	4

1. Kogezone/kogezoneområde

Position	forrest til venstre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000

2. Kogezone/kogezoneområde

Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100

3. Kogezone/kogezoneområde

Ribbehøjde	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000

4. Kogezone/kogezoneområde

Ribbehøjde	forrest til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100

KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte



EAN: 4002516979746 / Materiale nummer: 12970700 /
Gammelt materiale nummer: 26727276NER

Betjeningskomfort

Con@ctivity	•
Digital visning af effekttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
ECO-Motor	•
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	10
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,3
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	10
Ekstra lydsvag motor	•
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
------------------------------------	---

Filtersystem

Antal metalfedtfiltere egnet til opvaskemaskine (10-lags)	1
---	---

Udluftning

Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	606
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	605
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re 1pW) i henhold til EN 60704-3	68
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	28,0


KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte




EAN: 4002516979746 / Materiale nummer: 12970700 /
Gammelt materiale nummer: 26727276NER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	194
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	194
Faseantal	3
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Vægt i kg	16
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Nullleder	Ja
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis


KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7272-1 FR Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template