

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Fleksibel installation – Plug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /
Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KMDA 7272-1 FL Silence
Producentens materialenummer	12970710
EAN-nummer	4002516980186
Klasse	Silver
Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Kan omstilles
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Maksimalt antal kogeobjekt	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	bagerst til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
4. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	forrest til højre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	2100

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /
Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Betjeningskomfort

Con@ctivity	•
Digital visning af effekttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarve	Gul
Permanent grydere registrering	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
ECO-Motor	•
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	10
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,3
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	10
Ekstra lydsvag motor	•
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
------------------------------------	---

Filtersystem

Antal metalfedtfiltere egnet til opvaskemaskine (10-lags)	1
---	---

Udluftning

Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	205
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	533
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	606
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	605
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re 1pW) i henhold til EN 60704-3	68
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte

EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /
Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	51,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	475
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	46,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	33,0
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	806
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	526
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Faseantal	3
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte



EAN: 4002516980186 / Materiale nummer: 12970710 /
Gammelt materiale nummer: 26727275NER

Nullleder

Ja

Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning

Ja


Aktivt kulfilter DKF 35-P

•


Plug&Play-adapter

•


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionskogeplade med emhætte



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template