

KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Elegant overflade til et unikt køkkendesign – MattFinish
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Fleksibel installation – Plug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri



EAN: 4002516979951 / Materiale nummer: 12970750 /
Gammelt materiale nummer: 26787675NER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Producentens materialenummer	12970750
EAN-nummer	4002516979951
Klasse	Diamond

Konstruktion

Induktionskogeplade med emhætte	•
---------------------------------	---

Opvarmningsformer

Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Kan omstilles
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•

Design

Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Matsort
Ridsefri overflade	MattFinish
Anti-Fingerprint-effekt	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Fedtfarve	Sort

Kogezoneudstyr

Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogeobjekt	4

PowerFlex-kogeområder

Antal	4
Type	PowerFlex XL-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650

1. Kogezone/kogeområde

Position	til venstre
Art	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300

2. Kogezone/kogeområde

Position	til højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800

KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte



EAN: 4002516979951 / Materiale nummer: 12970750 /
Gammelt materiale nummer: 26787675NER

Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Digital visning af effektttrin	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect White
Displayfarve	Hvid
Permanent gryderegrering	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
ECO-Motor	•
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	10
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,3
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	10
Ekstra lydsvag motor	•
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	NA
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltere egnet til opvaskemaskine (10-lags)	1
Udluftning	
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591	205
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591	533
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	606
Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	41
Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	64
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re 1pW) i henhold til EN 60704-3	68

KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte

EAN: 4002516979951 / Materiale nummer: 12970750 /

Gammelt materiale nummer: 26787675NER

Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht.
EN 60704-2-13 28,0

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN
60704-3 68,0

Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht.
EN 60704-2-13 51,0

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-
2-13 54,0

Recirkulation

Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591 160

Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591 475

Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 510

Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3 46,0

Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-
3 68,0

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN
60704-3 70,0

Lydniveau ved min. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht.
EN 60704-2-13 33,0

Lydniveau ved maks. niveau (dB(A) re 20 µPa) iht.
EN 60704-2-13 55,0

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN
60704-2-13 57,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder •

Låsefunktion •

Sikkerhed mod uønsket betjening •

Integreret køleblæser •

Overhedningssikring •

Restvarme •

Tilslutning til vindueskontakt •

Tekniske data

Mål i mm (bredde) 800

Mål i mm (højde) 238

Mål i mm (dybde) 520

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 238

Faseantal 3

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på
bordplade 780 mm

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på
bordplade 500 mm

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved
planforsænket indbygning 780

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket
indbygning 500

Vægt i kg 20

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved
planforsænket indbygning 804

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket
indbygning 524

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,50


KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte




EAN: 4002516979951 / Materiale nummer: 12970750 /
Gammelt materiale nummer: 26787675NER

Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Nullleder	Ja
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis


KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air


KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktionskogeplade med emhætte




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation,
24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling
template, Installation depth 24,8 cm