


WE770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testet til 20 års perfekt tekstilpleje*
- Spar endnu mere energi med A-30 %**
- Spar op til 40 % vaskemiddel med TwinDos®, takket være automatisk dosering***
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter****
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj

* Under udviklingen af vaskemaskineserierne W1/W2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaske (= 5 vaske om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Der gives ingen garanti for de endelige produkters holdbarhed. Mere: miele.com/20years

** 30 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Sammenlignet med manuel dosering og baseret på interne testresultater.

**** Dette gælder i lige høj grad for alle Miele-vaskemaskiner, som er i stand til at gentage den proces og de tekniske maskinparametre, der er beskrevet i konklusionen af testrapporten WL 1110/18.



EAN: 4002517014088 / Materiale nummer: 13084210 /


Gammelt materiale nummer: 11E770Q1NDS

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	WE770Q WCS
Producentens materialenummer	13084210
EAN-nummer	4002517014088
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W2
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Dørdesign	Glasdør, BlackEffect/havblå
Farve på drejeknap	Ring i royal sort/havblå
Afskærmningsdesign	Skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 2-linje
Rengøringseffekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
AddProgrammes	•
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	10
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Tromlebelysning	LED
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Påfyldningsniveau	•
Vaske-guide	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•

WE770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014088 / Materiale nummer: 13084210 /


Gammelt materiale nummer: 11E770Q1NDS

Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	30%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	36
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	239
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,50
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,50
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,00
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	15
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	15
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	15
FlexiLoad til automatisk registrering af tøjmenge	•
Forbrugsestimat	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Sportssko	•
Maskine rengøres	•
Kun skyl	•
ECO 40-60	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
Gardiner	•
Første vask	•
SmartMatic®	•

WE770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014088 / Materiale nummer: 13084210 /

Gammelt materiale nummer: 11E770Q1NDS

FinishDamp	•
Ren tromle	•
Sengetøj	•

Tilvalg vask

SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Ekstra lydsvag	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
Hygiejne Plus	•
Energispare	•

Sikkerhed

Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	621
Dybde ved åbnet dør i mm	1092
Maskindybde uden dør i mm	600
Vægt i kg	89
Spænding i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10 - 2,40
Vandafløbsslangens længde i m	1,50

Medfølgende tilbehør

Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•


Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portugûês, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська
---	---


WE770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine


A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

