

WK770P WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testet til 20 års perfekt tekstilpleje*
- Spar endnu mere energi med A-30 %**
- Spar op til 40 % vaskemiddel med TwinDos®, takket være automatisk dosering***
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter****
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj

* Under udviklingen af vaskemaskineserierne W1/W2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaske (= 5 vaske om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Der gives ingen garanti for de endelige produkters holdbarhed. Mere: miele.com/20years

** 30 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

*** Sammenlignet med manuel dosering og baseret på interne testresultater.

**** Dette gælder i lige høj grad for alle Miele-vaskemaskiner, som er i stand til at gentage den proces og de tekniske maskinparametre, der er beskrevet i konklusionen af testrapporten WL 1110/18.



EAN: 4002517014095 / Materiale nummer: 13084220 / Gammelt materiale nummer: 11K770P1NDS

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	WK770P WCS
Producentens materialenummer	13084220
EAN-nummer	4002517014095
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W2
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Dørdesign	Glasdør, platin-grå/rosaguld
Farve på drejeknap	Ring i platin-grå/rosaguld
Afskærmningsdesign	Lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 2-linje
Rengøringseffekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
AddProgrammes	•
Skånsom tøjvask	
Kapacitet i kg	10
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Tromlebelysning	LED
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Påfyldningsniveau	•
Vaske-guide	•
AddProgrammes	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
MobileStart	•

WK770P WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014095 / Materiale nummer: 13084220 /

Gammelt materiale nummer: 11K770P1NDS

AI Diagnostics	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	30%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	36
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	47
Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)	A
Lydniveaurogklasse (ved centrifugering A-D)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	239
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,50
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,50
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,00
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	15
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	15
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	15
FlexiLoad til automatisk registrering af tøjmenge	•
Forbrugsestimat	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Sportssko	•
Maskine rengøres	•
Kun skyl	•
ECO 40-60	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
Gardiner	•
Første vask	•
SmartMatic®	•
FinishDamp	•
Ren tromle	•

WK770P WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014095 / Materiale nummer: 13084220 /

Gammelt materiale nummer: 11K770P1NDS

Sengetøj	•
Tilvalg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Ekstra lydsvag	•
Udglætning med damp	•
Summer	•
Hygiejne Plus	•
Energispare	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	621
Dybde ved åbnet dør i mm	1092
Maskindybde uden dør i mm	600
Vægt i kg	89
Spænding i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10 - 2,40
Vandafløbsslangens længde i m	1,50
Medfølgende tilbehør	
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, português, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська

WK770P WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

