

## WS770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %\* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testet til 20 års perfekt tekstilpleje\*
- Spar endnu mere energi med A-30 %\*\*
- Spar op til 40 % vaskemiddel med TwinDos®, takket være automatisk dosering\*\*\*
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter\*\*\*\*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj

\* Under udviklingen af vaskemaskineserierne W1/W2 har Miele testet modeller og centrale komponenter med 5000 vaske (= 5 vaske om ugen i 50 uger pr. år) på forskellige programmer. Der gives ingen garanti for de endelige produkters holdbarhed. Mere: miele.com/20years

\*\* 30 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A.

\*\*\* Sammenlignet med manuel dosering og baseret på interne testresultater.

\*\*\*\* Dette gælder i lige høj grad for alle Miele-vaskemaskiner, som er i stand til at gentage den proces og de tekniske maskinparametre, der er beskrevet i konklusionen af testrapporten WL 1110/18.



EAN: 4002517014613 / Materiale nummer: 13084240 / Gammelt materiale nummer: 11S770Q1NDS

| Generelle oplysninger                  |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Modelbetegnelse                        | WS770Q WCS                  |
| Producentens materialenummer           | 13084240                    |
| EAN-nummer                             | 4002517014613               |
| Markedsføringsklasse                   | Platinum                    |
| Konstruktion                           |                             |
| Kan opstilles som søjle                | •                           |
| Side-by-side                           | •                           |
| Kan skubbes ind under                  | •                           |
| Dørhængsling                           | højre                       |
| Konstruktion                           |                             |
| Variant                                | W2                          |
| Frontbetjent                           | •                           |
| Centrifugering                         |                             |
| Maks. centrifugeringshastighed         | 1600                        |
| Flydeslut                              | •                           |
| Funktion "ingen centrifugering"        | •                           |
| Design                                 |                             |
| Kabinetfarve                           | Lotushvid                   |
| Dørdesign                              | Glasdør, sølvhvid/grafitgrå |
| Farve på drejeknap                     | Sølvhvid/grafitgrå ring     |
| Afskærmningsdesign                     | Skråt                       |
| Betjeningsmåde                         | Programvælger               |
| Display                                | ComfortSensor hvid, 2-linje |
| Rengøringseffekt                       |                             |
| Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos | •                           |
| Portionstilpasset dosering CapDosing   | •                           |
| Pletguide                              | •                           |
| AddProgrammes                          | •                           |
| Skånsom tøjvask                        |                             |
| Kapacitet i kg                         | 10                          |
| Betjeningskomfort                      |                             |
| Netværkstilslutning med Miele@home     | •                           |
| Startforvalg op til 24 h               | •                           |
| Display med resttidvisning             | •                           |
| Visning af klokkeslæt                  | •                           |
| Tromlebelysning                        | LED                         |
| MultiLanguage                          | •                           |
| AutoClean-vaskemiddelkammer            | •                           |
| AddLoad                                | •                           |
| Smart Extras                           |                             |
| Påfyldningsniveau                      | •                           |
| Vaske-guide                            | •                           |
| AddProgrammes                          | •                           |
| RemoteUpdate                           | •                           |
| Push-meddelelser                       | •                           |
| Smart Home Integration                 | •                           |

WS770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %\* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materiale nummer: 13084240 /

Gammelt materiale nummer: 11S770Q1NDS

| Smart Extras                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| MobileStart                                                               | •    |
| AI Diagnostics                                                            | •    |
| Effektivitet                                                              |      |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                                           | A    |
| Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A    | 30%  |
| Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh       | 36   |
| Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter                              | 47   |
| Centrifugeringseffektivitetsklasse (A-G)                                  | A    |
| Lydniveaueffektivitetsklasse (ved centrifugering A-D)                     | A    |
| Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW                                | 72   |
| Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet                                | 239  |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                      | 0,50 |
| Energiforbrug i standbytilstand i W                                       | 0,50 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W                     | 2,00 |
| Tid i minutter til automatisk slukket tilstand                            | 15   |
| Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand                   | 15   |
| Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 15   |
| FlexiLoad til automatisk registrering af tøjmenge                         | •    |
| Forbrugsestimat                                                           | •    |
| Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"                              | •    |
| Mængdeautomatik                                                           | •    |
| Flowmeter                                                                 | •    |
| Skumregulering                                                            | •    |
| Vaskeprogrammer                                                           |      |
| QuickPowerWash                                                            | •    |
| Bomuld                                                                    | •    |
| Strygelet                                                                 | •    |
| Finvask                                                                   | •    |
| Silke (håndvask)                                                          | •    |
| Uld (håndvask)                                                            | •    |
| Express 20                                                                | •    |
| Mørkt/Jeans                                                               | •    |
| Outdoor                                                                   | •    |
| Imprægnering                                                              | •    |
| Sportstøj                                                                 | •    |
| Sportssko                                                                 | •    |
| Maskine rengøres                                                          | •    |
| Kun skyl                                                                  | •    |
| ECO 40-60                                                                 | •    |
| Skjorter/bluser                                                           | •    |
| PowerFresh                                                                | •    |
| Dun/dyner                                                                 | •    |
| Gardiner                                                                  | •    |
| Første vask                                                               | •    |
| SmartMatic®                                                               | •    |

WS770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %\* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materiale nummer: 13084240 /

Gammelt materiale nummer: 11S770Q1NDS

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FinishDamp                                  | •                                                                                                                 |
| Ren tromle                                  | •                                                                                                                 |
| Sengetøj                                    | •                                                                                                                 |
| <b>Tilvalg vask</b>                         |                                                                                                                   |
| SingleWash                                  | •                                                                                                                 |
| Kort                                        | •                                                                                                                 |
| Iblødsætning                                | •                                                                                                                 |
| Forvask                                     | •                                                                                                                 |
| Vand plus                                   | •                                                                                                                 |
| Ekstra skylning                             | •                                                                                                                 |
| Ekstra lydsvag                              | •                                                                                                                 |
| Udglatning med damp                         | •                                                                                                                 |
| Summer                                      | •                                                                                                                 |
| Hygiejne Plus                               | •                                                                                                                 |
| Energispare                                 | •                                                                                                                 |
| <b>Sikkerhed</b>                            |                                                                                                                   |
| Vandbeskyttelsessystem                      | Watercontrol-System                                                                                               |
| PIN-kode lås                                | •                                                                                                                 |
| Optisk interface                            | •                                                                                                                 |
| <b>Tekniske data</b>                        |                                                                                                                   |
| Mål (H x B x D) i mm                        | 850 x 596 x 621                                                                                                   |
| Mål i mm (bredde)                           | 596                                                                                                               |
| Mål i mm (højde)                            | 850                                                                                                               |
| Mål i mm (dybde)                            | 621                                                                                                               |
| Dybde ved åbnet dør i mm                    | 1092                                                                                                              |
| Maskindybde uden dør i mm                   | 600                                                                                                               |
| Vægt i kg                                   | 89                                                                                                                |
| Spænding i V                                | 220 - 240                                                                                                         |
| Sikring i A                                 | 10                                                                                                                |
| Frekvens i HZ                               | 50                                                                                                                |
| Samlet tilslutningsværdi i kW               | 2,10 - 2,40                                                                                                       |
| Vandafløbsslangens længde i m               | 1,50                                                                                                              |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                 |                                                                                                                   |
| Patron UltraPhase 1                         | •                                                                                                                 |
| Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase  | •                                                                                                                 |
| <b>Tilgængelige displaysprog</b>            |                                                                                                                   |
| Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage | deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portugûês, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська |

WS770Q WCS

Frontbetjent W2-vaskemaskine

A-30 %\* | 10 kg | 1600 o/m | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

