

TS740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj

* Ikke egnet til vask af uld eller silke.



EAN: 4002517024247 / Materiale nummer: 13084980 /
Gammelt materiale nummer: 12S740I1NDS

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	TS740I WP
Producentens materialenummer	13084980
EAN-nummer	4002517024247
Markedsføringsklasse	Platinum

Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre

Konstruktion

Varmepumpetørretumblere	•
-------------------------	---

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Dørdesign	Glasdør, sølvhvid/grafitgrå
Farve på drejeknap	Sølvhvid/grafitgrå ring
Afskærmningsdesign	Skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 2-linje

Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•

Skånsom tøjvask

SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9

Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Smart Extras

Push-notifikationer	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home Integration	•

TS740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materiale nummer: 13084980 /

Gammelt materiale nummer: 12S740I1NDS

Effektivitet	
Reparationsklasse (A-E)	A
Forbrugsestimat	•
DryProtect	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Klasse for kondenseringseffektivitet (A-D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	95
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	79
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	60
Lydniveaunklasse (A-D)	A
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	230
Tørreprogrammer	
Automatic	•
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energispare	•
Udglatning	•
Kvalitet	
Softribber	•

TS740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materiale nummer: 13084980 /

Gammelt materiale nummer: 12S740I1NDS

Sikkerhed

PIN-kode lås

•

Kontrollampe "Tøm beholder

•

Kontrollampe "Rens filter

•

Optisk interface

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm

850 x 596 x 621

Mål i mm (bredde)

596

Mål i mm (højde)

850

Mål i mm (dybde)

621

Dybde ved åbnet dør i mm

1092

Vægt i kg

55

Spænding i V

220 - 240

Sikring i A

10

Frekvens i HZ

50

Samlet tilslutningsværdi i kW

0,80

Ledningslængde i m

2,0

Hermetisk lukket

•

Kølemiddeltype

R290

Kølemiddelmængde i kg

0,14

Drivhuspotentiale kølemiddel i CO₂ e

3

Drivhuspotentiale produkt i CO₂ e

0,45

Udskift pæren

Service

Medfølgende tilbehør

Duftflakon

•


Værdibevis til en ekstra duftflakon

•


TS740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

