


TE740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Varmepumpeteknologi – lavt forbrug, skånsom tørring
- Spar energi i den bedste energieffektivitetsklasse A
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj

* Ikke egnet til vask af uld eller silke.



EAN: 4002517038091 / Materiale nummer: 13131110 /
Gammelt materiale nummer: 12E740I1NDS

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	TE740I WP
Producentens materialenummer	13131110
EAN-nummer	4002517038091
Markedsføringsklasse	Platinum

Konstruktion

Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre

Konstruktion

Varmepumpetørretumblere	•
-------------------------	---

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Dørdesign	Glasdør, BlackEffect/havblå
Farve på drejeknap	Ring i royal sort/havblå
Afskærmningsdesign	Skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 2-linje

Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•
HygieneDry	•

Skånsom tøjvask

SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9

Betjeningskomfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Smart Extras

Push-notifikationer	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home Integration	•

TE740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517038091 / Materiale nummer: 13131110 /
Gammelt materiale nummer: 12E740I1NDS

Effektivitet	
Reparationsklasse (A-E)	A
Forbrugsestimat	•
DryProtect	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Klasse for kondenserings effektivitet (A-D)	A
Kondenserings effektivitet i %	95
Vægtet energiforbrug pr. 100 vaske for program "ECO Normal" i kWh	79
Lydniveau i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	60
Lydniveaunklasse (A-D)	A
Programvarighed for program "ECO Normal" i min	230
Tørreprogrammer	
Automatic	•
Bomuld	•
ECO	•
Strygelet	•
Finvask	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energispare	•
Udglatning	•
Kvalitet	
Softribber	•

TE740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517038091 / Materiale nummer: 13131110 /
Gammelt materiale nummer: 12E740I1NDS

Sikkerhed

PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	621
Dybde ved åbnet dør i mm	1092
Vægt i kg	55
Spænding i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,80
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,45
Udskift pæren	Service


Medfølgende tilbehør

Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TE740I WP

T2-varmepumpetørretumbler

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

