

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O
Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL
A | 41 dB | Bestikbakke | Jubilee-kurve | BrilliantLight | AutoDos



- Testet til 20 års brug*
- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesign – MaxiComfort kurve
- Kombinerer perfektion i køkkendesign med automatisk åbning – Knock2open
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørke – BrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtig – perfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk

* Under udviklingsfasen af opvaskemaskineserierne G 5000 og G 7000 testede Miele modeller og kernekomponenter i 5.600 opvaskecykluser (= 280 vaskecykluser om året over en periode på 20 år) i forskellige programmer. Mere på: miele.com/20years



EAN: 4002517033973 / Materiale nummer: 13136140 /
Gammelt materiale nummer: 21779862NER

Generelle oplysninger

Modelbetegnelse	G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O
Producentens materialenummer	13136140
EAN-nummer	4002517033973
Markedsføringsklasse	Platinum

Konstruktion

Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•

Design

Betjeningspanelets farve	Obsidiansort
Betjeningspanel	Fuldintegrerbart betjeningspanel
Betjeningsart	Softkeys
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
Oplyst logo	•
MultiLingua	•

Komfort

Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Hjælp til lukning af døren	AutoClose inkl. ComfortClose
BrilliantLight	•
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Driftsindikator	optisk og akustisk, volumenkontrol
Velkomstlyd	•
Indstilling af sprog i display	•

Smart Extras

Påfyldningsniveau	•
Consumption Dashboard	•
Push-notifikationer	•
Opvaske-guide	•
AutoStart	•

Smart Extras

MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home Integration	•

Effektivitet

Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

A | 41 dB | Bestikbakke | Jubilee-kurve | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materiale nummer: 13136140 /

Gammelt materiale nummer: 21779862NER

Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,29
ECO-programmets varighed i minutter	230
Energiforbrug med forvalg i W	0,90
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,90
Antal kuverter	14
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	41
EcoFeedback	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Afkalkningssystem	Uni. vandafkalkningsanlæg t. 70 °dH, Økonomisk saltforbrug, Brilliant GlassCare
Aktiv kondensstørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 37 dB(A)	•
Pasta/paella	•
Uden overkurv 65°C	•
Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
Tilvalg	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

A | 41 dB | Bestikbakke | Jubilee-kurve | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materiale nummer: 13136140 /

Gammelt materiale nummer: 21779862NER

Kurvedesign

Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	3
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	125 Gala Edition
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•

Sikkerhed

Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•

Tekniske data

Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Længde på vandtilløbsslange i m	1,50
Længde på vandafløbsslange i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	12,0
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

1 x PowerDisk

Voucher til 6 x PowerDisk

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL

A | 41 dB | Bestikbakke | Jubilee-kurve | BrilliantLight | AutoDos



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)