

KM 2010  
Plynová varná doska  
so 4 horákmi




- Jednoduché ovládanie – jednou rukou pomocou otočných voličov
- Profesionálny dizajn – nerezová základňa široká 650 mm
- Flexibilné – 4 horáky
- Mimoriadne bezpečná – funkcia GasStop
- Jednoduché čistenie – nosiče riadu ComfortClean vhod. do umývačky

EAN: 4002514449883 / Číslo materiálu: 07187740 / Číslo starého materiálu: 26201050P

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Plyn
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Liatinové nosiče hrncov (smaltovaná matná čierna)	•
Nerezová plocha varnej dosky	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
<b>Výkon plynového horáka</b>	
Úsporný horák v kW	1,00
Normálny horák v kW	1,75
Silný horák v kW	2,60
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Silný horák
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Úsporný horák
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Normálny horák
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Normálny horák
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie otočnými voličmi	•
Elektrické zapalovanie a ovládanie jednou rukou	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nosiče hrncov vhodné do umývačky riadu	•
Horák s úpravou PerfectClean	•
<b>Bezpečnosť</b>	
GasStop	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	90 x 650 x 520
Rozmery v mm (šírka)	650
Rozmery v mm (výška)	90
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	560
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	480
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	35
Hmotnosť v kg	13
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Rozmery v mm (šírka)	Hinten links
Napätie vo V	230-240
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Nie

KM 2010  
Plynová varná doska  
so 4 horáky



KM2010G (Installation drawing)