

## PUR 68 W

Nástenný odsávač pár  
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlné ovládanie a LED osvetlením



- Nadčasový dizajn – odsávač v šírke 598 mm
- Vysoký výkon – 650 m<sup>3</sup>/h so stupňom booster
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou



EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

| Vyhotovenie                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nástenný odsávač pár                                                                          | •                     |
| Prevedenie a dizajn                                                                           |                       |
| Farba spotrebiča                                                                              | Nerez                 |
| Prevádzkové spôsoby                                                                           |                       |
| Spôsob vedenia vzduchu                                                                        | Prestaviteľné         |
| Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu                                      | DUW 20                |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter                                                | DKF 12-P              |
| Dizajn                                                                                        |                       |
| K dispozícii vo farbe RAL (kód farby uveďte pri objednávke)                                   | •                     |
| Komfort pri obsluhu                                                                           |                       |
| Elektronické ovládanie                                                                        | •                     |
| Obsluha                                                                                       | Dotyk. tlačidlá s LED |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)                                                      | 3                     |
| Stupne Booster                                                                                | 1                     |
| Hospodárnosť a udržateľnosť                                                                   |                       |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok                                                              | 47                    |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok                                                              | 47,0                  |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)                                                      | A                     |
| Trieda stupňa oddelenia tukov                                                                 | A                     |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia                                                            | A                     |
| Trieda účinnosti osvetlenia                                                                   | A                     |
| Komfort pri údržbe                                                                            |                       |
| Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover                                                 | •                     |
| Filtrčný systém                                                                               |                       |
| Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke | 2                     |
| Osvetlenie                                                                                    |                       |
| Počet x W                                                                                     | 2 x 3 W               |
| Intenzita osvetlenia v lx                                                                     | 330 lx                |
| Teplota farby v K                                                                             | 3000 Kelvin           |
| Ventilátor                                                                                    |                       |
| Obojstranný odsávací ventilátor                                                               | •                     |
| Striedavý motor (AC motor)                                                                    | •                     |
| Odťah                                                                                         |                       |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                            | 265                   |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                            | 320                   |
| Výkon vzduchu na stupni 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa normy EN 61591                            | 395                   |
| Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa normy EN 61591                | 650                   |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                       | 47,0                  |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                       | 52,0                  |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                       | 56,0                  |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                | 67,0                  |

## PUR 68 W

Nástenný odsávač pár

s tlačidlami EasySwitch pre pohodlné ovládanie a LED osvetlením



EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 32,0     |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 37,0     |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 41,0     |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 52,0     |
| <b>Cirkulácia</b>                                                  |          |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591              | 190      |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591              | 270      |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591    | 460      |
| Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591              | 330      |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3            | 54,0     |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3            | 60,0     |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3            | 64,0     |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3     | 71,0     |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 45,0     |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 48,0     |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 56,0     |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13        | 39,0     |
| <b>Bezpečnosť</b>                                                  |          |
| Bezpečnostné vypínanie                                             | •        |
| <b>Technické údaje</b>                                             |          |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm       | 685–1005 |
| Celková výška pre odsávače pár s cirkulačnou prevádzkou v mm       | 815–1135 |
| Šírka tela odsávača v mm                                           | 598      |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm  | 685      |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm  | 1005     |
| Výška tela odsávača v mm                                           | 62       |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm                    | 815      |
| Hĺbka tela odsávača v mm                                           | 500      |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm                    | 1135     |
| Hmotnosť netto v kg                                                | 21,0     |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                                     | 1,5      |
| Ochranná zástrčka                                                  | •        |
| Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm              | 450      |

PUR 68 W

Nástenný odsávač pár  
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlné ovládanie a LED osvetlením




EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

|                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými<br>varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤<br>4,5 kW) v mm | 650      |
| Počet fáz                                                                                                                | 1        |
| Celkový príkon v kW                                                                                                      | 0,22     |
| Napätie vo V                                                                                                             | 230      |
| Istenie v A                                                                                                              | 10       |
| Frekvencia v Hz                                                                                                          | 50       |
| <b>Pokyny pre montáž</b>                                                                                                 |          |
| Pripojenie odťahu hore                                                                                                   | •        |
| Pripojenie odťahu vzadu                                                                                                  | •        |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu                                                                                           | •        |
| Priemer odťahového hrdla v mm                                                                                            | 150      |
| Teleskopický komín                                                                                                       | •        |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                                                                                            |          |
| Spätná klapka                                                                                                            | •        |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>                                                                                        |          |
| Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter                                                                                  | DKF 12-R |

PUR 68 W

Nástenný odsávač pár

s tlačidlami EasySwitch pre pohodlné ovládanie a LED osvetlením



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)