

## PUR 98 D

Ostrovný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Nadčasový dizajn – odsávač z ušľachtilej ocele so šírkou 898 mm
- Vysoký výkon – 650 m<sup>3</sup>/h so stupňom booster
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou

A

EAN: 4002515712214 / Číslo materiálu: 10351380 / Číslo starého materiálu: 28410857D

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Vyhotovenie</b>  |               |
| Ostrovný odsávač pár  | •             |
| <b>Prevádzkové spôsoby</b>  |               |
| Spôsob vedenia vzduchu  | Prestaviteľné |
| Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu                            | DUI 32        |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter                                      | DKF 12-P      |
| <b>Dizajn</b>   |               |
| Farba   | Nerez         |
| Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka                             | •             |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>  |               |
| Elektronické ovládanie  | •             |
| Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)  | 3             |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster   | •             |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                        | •             |
| <b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>  |               |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok  | 51,8          |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)  | A             |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok  | 51,8          |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia  | A             |
| Trieda účinnosti osvetlenia   | A             |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt  | A             |
| <b>Filtračný systém</b>   |               |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 3             |
| <b>Osvetlenie</b>   |               |
| LED   | •             |
| Počet x W   | 4 x 3 W       |
| Intenzita osvetlenia v lx   | 500 lx        |
| Teplota farby v K   | 3000 Kelvin   |
| <b>Ventilátor</b>   |               |
| Obojstranný odsávací ventilátor   | •             |
| Striedavý motor (AC motor)  | •             |
| <b>Odťah</b>  |               |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 280           |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 330           |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                  | 400           |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)                          | 650           |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 48,0          |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 53,0          |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                             | 57,0          |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                      | 69,0          |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)                                | 31,0          |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                         | 35,0          |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                         | 39,0          |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                  | 51,0          |

## PUR 98 D

Ostrovný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515712214 / Číslo materiálu: 10351380 / Číslo starého materiálu: 28410857D

| <b>Cirkulácia</b>   |          |
|---|----------|
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 190      |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 270      |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 330      |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                       | 460      |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 57,0     |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 62,0     |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 66,0     |
| Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                  | 73,0     |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 40,0     |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 45,0     |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 49,0     |
| Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                              | 56,0     |
| <b>Bezpečnosť</b>   |          |
| Bezpečnostné vypínanie  | •        |
| <b>Technické údaje</b>  |          |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm                                 | 690      |
| Šírka tela odsávača v mm  | 898      |
| Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm                                 | 990      |
| Výška tela odsávača v mm  | 70       |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm   | 750      |
| Hĺbka tela odsávača v mm  | 598      |
| Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm   | 1060     |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm  | 450      |
| Hmotnosť netto v kg   | 34,0     |
| Pevné pripojenie  | •        |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650      |
| Celkový príkon v kW   | 0,23     |
| Napätie vo V  | 230      |
| Istenie v A   | 10       |
| Počet fáz   | 1        |
| Frekvencia v Hz   | 50       |
| <b>Pokyny pre montáž</b>  |          |
| Pripojenie odťahu hore  | •        |
| Priemer odťahového hrdla v mm   | 150      |
| Teleskopický komín  | •        |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>   |          |
| Spätná klapka   | •        |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>   |          |
| Aktívny uhlíkový filter   | Nein     |
| Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter   | DKF 12-R |

## PUR 98 D

Ostrovný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA  
6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)