

DA 2360

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 584 mm
- Šetrí miesto – vhodné pre úzke horné skrinky s hĺbkou od 30 cm
- Vysoký výkon – 600 m³/h so stupňom booster
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover



EAN: 4002515778272 / Číslo materiálu: 10451550 / Číslo starého materiálu: 28236055D

Vyhotovenie

Zabudovateľný plošný odsávač pár

•

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča

Nerez

Prevádzkové spôsoby

Spôsob vedenia vzduchu

Prestaviteľné

Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter

DKF 19-P

Komfort pri obsluhu

Elektronické ovládanie

•

Obsluha

Dotyk. tlačidlá s LED

Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)

3

Stupne Booster

1

Hospodárnosť a udržateľnosť

Ročná spotreba energie v kWh/rok

49,1

Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)

A

Trieda stupňa oddelenia tukov

B

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia

A

Trieda účinnosti osvetlenia

A

Komfort pri údržbe

Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover

•

Filtračný systém

Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke

1

Osvetlenie

Počet x W

2 x 3 W

Intenzita osvetlenia v lx

350 lx

Teplota farby v K

3000 Kelvin

Ventilátor

Obojstranný odsávací ventilátor

•

Striedavý motor (AC motor)

•

Odťah

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591

250

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591

300

Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591

360

Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy EN 61591

600

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3

47,0

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3

48,0

Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3

52,0

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3

64,0

Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13

31,0

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13

34,0

Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13

38,0

DA 2360

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515778272 / Číslo materiálu: 10451550 / Číslo starého materiálu: 28236055D

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)
podľa normy EN 60704-2-13 50,0

Cirkulácia

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591 190

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591 250

Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591 320

Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy
EN 61591 500

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-
3 54,0

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-
3 60,0

Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy
EN 60704-3 64,0

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW)
podľa normy EN 60704-3 72,0

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-
2-13 45,0

Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-
2-13 49,0

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)
podľa normy EN 60704-2-13 57,0

Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-
2-13 39,0

Bezpečnosť

Bezpečnostné vypínanie

•

Technické údaje

Šírka tela odsávača v mm

584

Výška tela odsávača v mm

63

Hĺbka tela odsávača v mm

297

Hmotnosť netto v kg

11,0

Dĺžka elektrického vedenia v m

1,5

Ochranná zástrčka

•

Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm

450

Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými
varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤
4,5 kW) v mm

650

Počet fáz

1

Celkový príkon v kW

0,22

Napätie vo V

230

Istenie v A

10

Frekvencia v Hz

50

Pokyny pre montáž

Pripojenie odťahu hore

•

Pripojenie odťahu vzadu

•

Priemer odťahového hrdla v mm

150


Dodávané príslušenstvo

Spätná klapka

•

DA 2360

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 2360 (Installation drawing)