

CS 7632 FL
Prvok SmartLine
s indukčným Tepan Yaki



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- Elegantný dizajn – pre montáž do plochy alebo položené
- Perfektná kombinovateľnosť s každým prvkom SmartLine
- Mimoriadna flexibilita – 2 samostatne regulovat. tepanové plochy
- Krátke časy zahriatia – vďaka indukčnému ohrevu

EAN: 4002515836101 / Číslo materiálu: 10681670 / Číslo starého materiálu: 27763250D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	CS 7632 FL
Číslo materiálu výrobcu	10681670
EAN number	4002515836101
Class	Platinum
Vyhotovenie	
SmartLine	•
Dizajn	
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Nerezová tepanová plocha	•
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	v strede
Druh	Tepanová indukčná plocha
Komfort pri obsluhu	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Farba displeja	Žltá
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	60 x 378 x 520
Rozmery v mm (šírka)	378
Rozmery v mm (výška)	60
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	358/382 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	60
Počet fáz	1
Vnútny rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	358
Vnútny rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	8


CS 7632 FL
Prvok SmartLine
s indukčným Tepan Yaki




EAN: 4002515836101 / Číslo materiálu: 10681670 / Číslo starého materiálu: 27763250D

Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	382
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	2,80
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50-60
Nulový vodič	Áno
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno


CS 7632 FL
Prvok SmartLine
s indukčným Tepan Yaki




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)