

DA 4298 W Puristic Plus
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Nadčasový dizajn – odsávač z ušľachtilej ocele so šírkou 898 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 630 m³/h so stupňom booster
- Prijemne tiché – Balíček Miele Silence
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover

A++

EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUW 20
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-P
Dizajn	
Farba	Nerez
Možnosť špeciálneho vyhotovenia vo farbách RAL	•
Možnosť individuálneho prispôsobenia želaniam zákazníka	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	26,7
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	26,7
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	3
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	670 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	190
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290

DA 4298 W Puristic Plus
Nástenný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	390
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	630
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	36,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	21,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	110
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	185
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	460
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	58,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	685–1005
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	815–1135
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	685
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1005
Výška tela odsávača v mm	62
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	815
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1135
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	25,0

DA 4298 W Puristic Plus

Nástenný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,08
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa
Dodávané príslušenstvo	
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm Ø	•
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein
Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Nástenný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 4298 (Installation drawing)