

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástenný odsávač pár
s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



- Rodinný dizajn – prispôsobené pre zabudovateľné spotrebiče Miele
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 640 m³/h so stupňom booster
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor
- Prijemne tiché – Balíček Miele Silence

A++

EAN: 4002515935965 / Číslo materiálu: 10750330 / Číslo starého materiálu: 28669840D

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUW 20
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-P
Dizajn	
Farba	Obsidián čierna
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Dotykové ovládanie	•
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	24,6
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	24,6
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	3
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	670 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	300
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástenný odsávač pár
s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



EAN: 4002515935965 / Číslo materiálu: 10750330 / Číslo starého materiálu: 28669840D

Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	640
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	36,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	44,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	21,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	110
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	185
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	460
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	710–1030
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	840–1160
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	710
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1030
Výška tela odsávača v mm	85
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	840
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1160
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	26,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástenný odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.




EAN: 4002515935965 / Číslo materiálu: 10750330 / Číslo starého materiálu: 28669840D

Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,08
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein
Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástenný odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)