

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovny odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



- Rodinný dizajn – prispôsobené pre zabudovateľné spotrebiče Miele
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 730 m<sup>3</sup>/h so stupňom booster
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor
- Príjemne tiché – Balíček Miele Silence

A++

EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

<b>Vyhotovenie</b>	
Ostrovny odsávač pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUI 32
Nevyhnutny dokúpiteľny aktívny uhlíkový filter	DKF12-1
<b>Dizajn</b>	
Farba	Nerez
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Dotykové ovládanie	•
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	32,1
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
System PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	32,1
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	3
<b>Osvetlenie</b>	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	820 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
<b>Ventilátor</b>	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
<b>Odťah</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	320
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovný odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	730
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	35,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	44,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	65,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	20,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	115
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	210
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	330
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	480
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	55,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	58,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	705
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1005
Výška tela odsávača v mm	85
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	765
Hĺbka tela odsávača v mm	598
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1075
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	35,0
Pevné pripojenie	•
Celkový príkon v kW	0,11
Napätie vo V	230
Istenie v A	10

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovný odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.




EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Spätná klapka	•
<b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>	
Aktívny uhlíkový filter	Nein
Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovný odsávač pár

s energeticky úspor. LED osvetlením a dotykov. ovládaním pre jednoduchú obsluhu.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)