

DA 2808

Stropný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Elegančný dizajn – harmonická integrácia do interiéru kuchyne
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 725 m<sup>3</sup>/h so stupňom booster
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter

A<sup>+</sup>

EAN: 4002515937112 / Číslo materiálu: 10751500 / Číslo starého materiálu: 28280855D

<b>Vyhotovenie</b>	
Stropný odsávač pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 2900
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 20-P
<b>Dizajn</b>	
Farba	Nerez
Okrajové odsávanie	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,6
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,6
System PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,6
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
<b>Osvetlenie</b>	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	720 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
<b>Ventilátor</b>	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
<b>Odťah</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	310
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	450

DA 2808

Stropný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515937112 / Číslo materiálu: 10751500 / Číslo starého materiálu: 28280855D

Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	725
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	35,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	44,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	65,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	20,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	115
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	335
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	535
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	43,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	28,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	339
Šírka tela odsávača v mm	880
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	339
Výška tela odsávača v mm	342
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	339
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	339
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	17,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,11
Napätie vo V	230
Istenie v A	10

DA 2808

Stropný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515937112 / Číslo materiálu: 10751500 / Číslo starého materiálu: 28280855D

Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu z boku	•
Pripojenie odťahu hore, vzadu a z boku	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	potrebné
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Spätná klapka	•
<b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>	
Aktívny uhlíkový filter	Ja

DA 2808

Stropný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 2808 Stainless steel (factual image)