

DA 2558

Zabudovateľný plošný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 532 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 600 m<sup>3</sup>/h so stupňom booster
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover

A

EAN: 4002515935446 / Číslo materiálu: 10751620 / Číslo starého materiálu: 28255855D

<b>Vyhotovenie</b>	
Zabudovateľný plošný odsávač pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 151
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 15-P
<b>Dizajn</b>	
Farba	Nerez
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	51,7
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
Ročná spotreba energie v kWh/rok	51,7
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
<b>Osvetlenie</b>	
LED	•
Počet x W	2 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	330 lx
Teplota farby v K	3000 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
<b>Odťah</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	250
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	300
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	360
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	600
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	47,0

DA 2558

Zabudovateľný plošný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515935446 / Číslo materiálu: 10751620 / Číslo starého materiálu: 28255855D

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	51,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	56,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	32,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	41,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	52,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	250
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	320
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	530
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	55,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	59,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	44,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka tela odsávača v mm	532
Výška tela odsávača v mm	50
Hĺbka tela odsávača v mm	372
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	10,4
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,22
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa

DA 2558

Zabudovateľný plošný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515935446 / Číslo materiálu: 10751620 / Číslo starého materiálu: 28255855D

Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Ja

DA 2558

Zabudovateľný plošný odsávač pár  
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA2450, DA2450-1, DA2558 (Installation drawing)