

DA 4248 V D Puristic Varia
Ostrovny odsavač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Nadčasový dizajn – odsávač z ušľachtilej ocele so šírkou 1198 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vždy optimálna výška – motorické prestavenie výšky
- Vysoký výkon – 675 m³/h so stupňom booster
- Prijemne tiché – Balíček Miele Silence

A⁺

EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

Vyhotovenie	
Ostrovny odsavač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Odťah
Dizajn	
Farba	Nerez
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia	Con@ctivity 3,0
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Aplikácia Miele@mobile	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Balíček Silence	•
Hood in motion	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	30,8
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
ECO motor	•
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	30,8
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	6
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	600 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	180
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	420
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	675

DA 4248 V D Puristic Varia
Ostrovný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	39,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	49,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	58,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	24,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	43,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	755
Šírka tela odsávača v mm	1198
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1045
Výška tela odsávača v mm	70
Hĺbka tela odsávača v mm	698
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	45,0
Pevné pripojenie	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,29
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovný odsávač pár

s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



DA 4248 VD (Installation drawing)