

KM 6520 FL

Samostatná elektrická varná doska
so 4 varnými zónami pre vyšší komfort pri obsluhu za priaznivú cenu.



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- Moder. dizajn – šírka 592 mm na zabudovanie bez rámu na zapustenie
- Mimoriadne flexibilná – 4 varných zón vrát. 1 zóny Vario
- Komfortná – automatika predvarenia pre každú varnú zónu
- Bezpečná – trojstup. indikátor zostat. tepla pre každú varnú zónu

EAN: 4002515996751 / Číslo materiálu: 10882030 / Číslo starého materiálu: 26652070D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Elektrina
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Veľkosť v mm	Ø 180
Max. výkon vo W	1800
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Veľkosť v mm	Ø 160
Max. výkon vo W	1500
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 120 / Ø 210
Max. výkon vo W	750/2200
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Veľkosť v mm	Ø 145
Max. výkon vo W	1200
Komfort pri obsluhu	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	EasySelect
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Kuchynský budík	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Využitie zostatkového tepla	•
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovácia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•

KM 6520 FL

Samostatná elektrická varná doska

so 4 varnými zónami pre vyšší komfort pri obsluhu za priaznivú cenu.



EAN: 4002515996751 / Číslo materiálu: 10882030 / Číslo starého materiálu: 26652070D

Technické údaje

Rozmery (v x š x h) v mm 46 x 592 x 492

Rozmery v mm (šírka) 592

Rozmery v mm (výška) 46

Rozmery v mm (hĺbka) 492

Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm 40

Vnútroň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 570

Vnútroň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 470

Hmotnosť v kg 8

Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 596

Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 496

Celkový príkon v kW 6,70

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,4

Napätie vo V 230

Frekvencia v Hz 50-60

Dodávané príslušenstvo


Škrabka na sklo •

Pripojovací kábel Áno

KM 6520 FL

Samostatná elektrická varná doska

so 4 varnými zónami pre vyšší komfort pri obsluhu za priaznivú cenu.



KM 6520 FL, KM 6539 FL (Installation drawing)